

<b>Produkttyp-Bezeichnung</b>	<b>PB ECOFAST Hybrid Plug 180</b>
Produktbeschreibung	ECOFAST Hanbrid-Stecker mit Buchseneinsatz PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug 180 (ECOFAST Cu); 2x Cu; 4x1,5 mm <sup>2</sup> Cu Buchseneinsatz Hanbrid-Stecker 1 Packung=5 Stück.
Eignung zur Verwendung	Zum Anschluss an ECOFAST Hybrid Leitungen, Übertragung von Daten und Energie
<b>Übertragungsrate</b>	
Übertragungsrate / bei PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
<b>Schnittstellen</b>	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für PROFIBUS-Leitungen	1
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für PROFIBUS-Leitungen	integrierte Crimpkontakte für 6-adrige ECOFAST Hybridleitungen
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	Hanbrid-Stecker mit Buchseneinsatz
Ausführung des elektrischen Anschlusses / FastConnect	Nein
<b>Mechanische Daten</b>	
Material / des Gehäuses	Kunststoff
<b>Bauform, Maße und Gewichte</b>	
Art des Kabelabgangs	180° Kabelabgang
Breite	27 mm
Höhe	27 mm
Tiefe	71 mm
Nettogewicht	40 g
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-20 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +80 °C
• während Transport	-40 ... +80 °C
chemische Widerstandsfähigkeit	
• gegen Wasser	widerstandsfähig
Schutzart IP	IP65/67
<b>Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein</b>	
Produkteigenschaft	
• siliconfrei	Ja
Produktbestandteil	
• Zugentlastung	Ja
<b>Normen, Spezifikationen, Zulassungen</b>	
Eignungsnachweis	
• RoHS-Konformität	Ja
• UL-Zulassung	Nein
• Bahnanwendung nach EN 50155	Nein
<b>Weitere Informationen / Internet-Links</b>	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	<a href="http://www.siemens.com/tia-selection-tool">http://www.siemens.com/tia-selection-tool</a>
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	<a href="http://www.siemens.com/simatic-net">http://www.siemens.com/simatic-net</a>
• zur Webseite: Industry Mall	<a href="https://mall.industry.siemens.com">https://mall.industry.siemens.com</a>
• zur Webseite: Information and Download Center	<a href="http://www.siemens.com/industry/infocenter">http://www.siemens.com/industry/infocenter</a>
• zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker	<a href="https://sie.ag/2QdlxcP">https://sie.ag/2QdlxcP</a>
• zur Webseite: Bilddatenbank	<a href="http://automation.siemens.com/bilddb">http://automation.siemens.com/bilddb</a>
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	<a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>

- zur Webseite: Industry Online Support

<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

30.06.2021 