

Ethernet industriel IE-OM-V05M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Version pour connecteurs débrochables CIE / Rockstar
Var.5 selon CEI 61076-3-106 en métal

Informations générales de commande

Type	IE-OM-V05M-K11-1S
Référence	1966260000
Version	Prise de raccordement, IP67, Variante 5, 1 port, face
GTIN (EAN)	4032248658459
Cdt.	1 pièce(s)

**Ethernet industriel
IE-OM-V05M-K11-1S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	140 mm	Longueur (pouces)	5,512 inch
Largeur	75 mm	Largeur (pouces)	2,953 inch
Profondeur	57 mm	Profondeur (pouces)	2,244 inch
Poids net	449 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques générales

Couleur	gris	Cycles d'enfichage	750
Degré de protection	IP67	Diamètre de la gaine, max.	10 mm
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Matériau de base du boîtier	AL-Si 12
Type de montage	Montage sur le fond, Montage sur paroi		

Normes

Norme de connecteur	CEI 61076-3-106 Var. 5
---------------------	------------------------

Classifications

ETIM 3.0	EC001084	ETIM 4.0	EC000439
ETIM 5.0	EC000439	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	30-21-18-18	eClass 5.1	19-07-04-01
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Agréments


ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Données techniques	WSCAD

Fiche de données**Ethernet industriel
IE-OM-V05M-K11-1S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté****Dessin**