

**ClipCard
CC 30/60 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

La solution de repérage d'équipements ClipCard, au format MultiCard, utilisée pour le repérage des installations électriques et de distribution, constitue une alternative intéressante à la gravure. Grâce au format MultiCard éprouvé, le repérage par PrintJet PRO, traceur MCP Plus, MCP Basic ou MC-Mobilo devient possible.

- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Fixation universelle
- Support (à vis ou collier de serrage)
- Support de plaquette (autoadhésif ou à visser)
- Ou plaquettes autoadhésives

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	CC 30/60 MC NE GE
Référence	1009320000
Version	ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 30 x 60 mm, Support CC-H 30/60, jaune
GTIN (EAN)	4032248713400
Cdt.	30 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

ClipCard CC 30/60 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	60 mm
Hauteur	30 mm
Profondeur	1,2 mm
Poids net	4,633 g

Largeur (pouces)	2,362 inch
Hauteur (pouces)	1,181 inch
Profondeur (pouces)	0,047 inch

Caractéristiques générales

Application / fabricant	Support CC-H 30/60
Couleur	jaune
Halogène	Non
Largeur	60 mm
plage de température d'utilisation	-40...100 °C

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couleur du matériau selon code couleurs	4
Industries recommandées	Machines
Matériau	Polyamide 66

Classifications

ETIM 3.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.1	27-40-06-29

ETIM 4.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288
eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données**ClipCard
CC 30/60 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Dessins**