

Produkttyp-Bezeichnung

Insert 2 FE für Modular Outlet

Industrial Ethernet Insert 2FE für Modular Outlet Base Module, Wechseleinsatz mit 2 x 100 Mbit RJ45-Schnittstelle 1 Packung=4 Stück.



Abbildung ähnlich

Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 / bei Industrial Ethernet • 2 / bei Industrial Ethernet 	<p>10 Mbit/s</p> <p>100 Mbit/s</p>
Schnittstellen	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
<ul style="list-style-type: none"> • für Netzkomponenten bzw. Endgeräte 	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
<ul style="list-style-type: none"> • für FC RJ45 Modular Outlet Insert 2FE 	2 x RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s)
Mechanische Daten	
Material / des Gehäuses	Kunststoff
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb • während Lagerung • während Transport 	<p>-20 ... +70 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p>
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein	
Produkteigenschaft	
<ul style="list-style-type: none"> • siliconfrei 	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	
<ul style="list-style-type: none"> • UL-Zulassung 	Ja
Weitere Informationen / Internet-Links	
Internet-Link	
<ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool • zur Webseite: Industrielle Kommunikation • zur Webseite: Industry Mall • zur Webseite: Information and Download Center • zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker • zur Webseite: Bilddatenbank • zur Webseite: CAx-Download-Manager • zur Webseite: Industry Online Support 	<p>http://www.siemens.com/tia-selection-tool</p> <p>http://www.siemens.com/simatic-net</p> <p>https://mall.industry.siemens.com</p> <p>http://www.siemens.com/industry/infocenter</p> <p>https://sie.ag/2QdlxcP</p> <p>http://automation.siemens.com/bilddb</p> <p>http://www.siemens.com/cax</p> <p>https://support.industry.siemens.com</p>

letzte Änderung:

30.06.2021