



Les lunettes de protection doivent être bien ajustées. Les lunettes de sécurité et les lunettes à coque doivent s'ajuster avec l'arête correctement appuyée sur votre nez. Le centre de la lentille doit être aligné devant vos yeux, la monture étant aussi près que possible du visage.

F Mode d'emploi
Lunettes de sécurité

N° de commande 1781067/1781072

Lunettes de sécurité

N° de commande 1781068 / 1781069 / 1781070 / 1781071 / 1763882

Utilisation prévue

Ce produit est destiné à être utilisé comme des lunettes de protection et doit être choisi en fonction des risques de blessures oculaires identifiés et conformément aux règlements pertinents en matière de santé et de sécurité au travail.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Le produit pourrait être endommagé en cas d'utilisation autre que celle décrite ci-dessus. En outre, une mauvaise utilisation vous expose à d'autres risques. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr ! Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés

Contenu d'emballage

- Lunette de protection
- Mode d'emploi

Mode d'emploi actualisé

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.


Explication des symboles


Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.

Consignes de sécurité


Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Si vous ne respectez pas les consignes de sécurité et les informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour jouet.
- Protégez le produit des températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, des chocs violents, d'une humidité élevée, de l'humidité, des gaz inflammables, des vapeurs et des solvants.
- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute d'une hauteur modérée peuvent endommager le produit.
- Des lunettes claires n'offrent aucune protection contre les reflets du soleil.
- Il est conseillé de ne pas porter ces lunettes sur une monture, car il est possible qu'un choc puisse être transmis à la monture, créant ainsi un danger pour la personne qui les porte.
- Aucune pièce de ces lunettes n'est remplaçable ou interchangeable. Si une partie des lunettes est jugée impropre à l'utilisation, le produit entier doit être jeté.
- Si vous portez un appareil respiratoire, assurez-vous que les lunettes n'interfèrent pas avec le joint hermétique.
- Le matériau utilisé dans la fabrication de ce produit est hypoallergénique, mais il est possible que des personnes sensibles présentent une réaction allergique. En cas de réaction allergique, l'utilisateur doit retirer le produit et consulter un médecin qualifié.
- Vous devez toujours inspecter les lunettes avant chaque utilisation ! Des lunettes endommagées ou sales limitent la protection et peuvent réduire la vision. Si nécessaire, le matériel doit être nettoyé, réparé ou remplacé avant l'utilisation.
- Les lunettes de protection doivent être adaptées et appropriées au danger et au risque identifiés dans la (les) tâche(s).
- Si vous avez des questions relatives au mode d'emploi qui restent sans réponse, veuillez contacter notre service d'assistance technique ou d'autres membres du personnel technique.

Nettoyage et stockage

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques, car ils peuvent endommager le boîtier, la lentille ou altérer le fonctionnement.
- Rincez à l'eau tiède, puis essuyez doucement avec un chiffon doux en fibres non abrasives.
- Rangez les lunettes propres dans un contenant fermé à l'abri de la poussière, de l'humidité ou des dommages.

Données techniques
a) Généralités

Verre d'observation..... transparent

Matériau..... polycarbonate.

Classe optique..... 1

Protection latérale..... oui

Durée maximale de vie du produit..... max. 2 ans

Conditions d'utilisation..... -5 à +45 °C, 40 – 80 % d'humidité relative

Conditions de stockage..... 5 à +35 °C, 40 – 70 % d'humidité relative

N° de commande	Dimensions (L x l x h)	Poids
1763882	140 x 45 x 53 cm	22 g
1781067	160 x 80 x 76 cm	66 g
1781068	160 x 55 x 70 cm	40 g
1781069	140 x 70 x 43 cm	21 g
1781070	150 x 52 x 55 cm	31 g
1781071	145 x 55 x 47 cm	21 g
1781072	195 x 75 x 85 cm	150 g

b) Normes et protection

N° de commande	Norme(s)	Classe de Protection	Filtre UV	Oculaire
1763882	EN166:2001, EN170:2002	FT	2C-1.2	Clair
1781067	EN166:2001	B	-	Clair
1781068	EN166:2001, EN170:2002	F	2C-1.2	Clair
1781069	EN166:2001	F	-	Clair
1781070	EN166:2001 EN 170:2002	F	2C-1.2	Clair
1781071	EN166:2001, EN170:2002	F	2C-1.2	Clair
1781072	EN166:2001, EN170:2002	B	2C-1.2	Clair

Déclaration de conformité

Ces lunettes de protection sont conformes aux exigences du règlement UE 2016/425 par le biais de la norme européenne EN 166:2001 « Protection individuelle de l'œil - Spécifications » UE - Certification de type délivrée par : CERTOTTICA Scrl (organisme notifié : 0530) – Zona Industriale Villanovale – I - 32013 Longarone BL- Italie.

Déclaration de conformité télécharger: www.conrad.com/downloads