

Accessoires
CB-R 200/7.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Figure similaire

Les colliers de câble se caractérisent par leur résistance et leur longue durée de vie. Les colliers de câble en acier offrent une grande longévité et une résistance élevée lorsque les matériaux sont soumis à des contraintes extrêmes comme des températures élevées ou des attaques chimiques.

Informations générales de commande

Type	CB-R 200/7.5 BLACK
Référence	1059210000
Version	Colliers de serrage, Hauteur x largeur: 200 x 7.5 mm, Polyamide 66, 220 N
GTIN (EAN)	4032248806157
Cdt.	100 pièce(s)

Fiche de données

Accessoires CB-R 200/7.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	7,5 mm	Largeur (pouces)	0,295 inch
Hauteur	200 mm	Hauteur (pouces)	7,874 inch
Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0,079 inch
Poids net	1,09 g		

Matériel d'installation

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Matériau	Polyamide 66
Plage de température d'utilisation, max.	85 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Tenue à la traction	220 N		

Classifications

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	39-12-17-03	eClass 6.2	27-14-07-02
eClass 7.1	27-14-07-02	eClass 8.1	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02	eClass 9.1	27-14-07-02

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	DE PI830000 160627 001
Données techniques	EPLAN, WSCAD

Fiche de données**Accessoires
CB-R 200/7.5 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins**Dessin**