



## Convertisseur Thunderbolt 3 vers Dual HDMI

N° Art.: 43900

### Description

- Connecte deux écrans HDMI via un seul port Thunderbolt 3
- Prend en charge les résolutions HDMI jusqu'à Ultra HD 4K 3840x2160@60Hz sur deux moniteurs
- Performances maximales en Thunderbolt 3 avec une bande passante de 40 Gbit/s
- Compatible avec les ordinateurs Windows et Mac équipés de Thunderbolt 3
- Garantie 2 ans

Le convertisseur Thunderbolt 3 vers Dual HDMI de LINDY permet d'exécuter des applications gourmandes en ressources sur deux écrans HDMI 4K 60Hz via un seul port Thunderbolt 3 de votre PC ou Mac. Seul Thunderbolt 3 avec son incroyable bande passante de 40 Gbit/s permet d'utiliser deux écrans 4K 60Hz simultanément tout en émettant un signal vidéo et audio en même temps. C'est un outil essentiel pour les créatifs professionnels pour rationaliser leurs flux de travail, que ce soit pour l'édition photo et vidéo, le rendu en temps réel, les graphiques 3D, la réalité virtuelle ou la conception assistée par ordinateur. Thunderbolt 3 permet d'éviter les goulots d'étranglement pour les travaux exigeants en général.

Conçu pour les utilisateurs d'ordinateurs portables ou ultra-books, le convertisseur offre la possibilité de connecter deux moniteurs indépendants ainsi que la possibilité de configurer la disposition des écrans en mode bureau étendu ou dupliqué\*, ce qui le rend adapté à presque toutes les applications. Veuillez noter que Thunderbolt 3 utilise le connecteur USB de type C, mais seuls les ordinateurs équipés de Thunderbolt 3 - pas les ordinateurs équipés d'USB 3.1 ou USB 3.0 de type C - prennent en charge ce convertisseur.

\* Mac OS ne prend en charge que le mode dupliqué, pas le mode étendu

### Détails techniques

## Spécifications

- Interface AV: Thunderbolt 3 vers HDMI
- Norme: Thunderbolt 3, HDMI 2.0
- Bande passante prise en charge: 40Gbit/s
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@60Hz
- Résolution maximale en sortie: 3840x2160@60Hz
- Chipset: Intel Alpine Ridge 4C, Parade PS176 (HDMI), TI TPS65983A (PD)
- Compatibilité: Ordinateurs équipés en Thunderbolt 3
- Power Delivery: -
- Prise en charge HDCP: HDCP 2.2
- Audio: -
- Ports audio dédiés: -
- Caractéristiques spécifiques: -

## Connecteurs

- Entrées: 1 x USB Type C (mâle)
- Sorties: 2 x HDMI (femelle)
- Alimentation: Alimenté par le bus

## Propriétés physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH: 100x60x15mm (3.94x2.36x0.59in)
- Longueur du câble (fixe): 270mm (10.63in)
- Matériau du boîtier: Aluminium, côtés en matière plastique
- Poids net: 0.09kg (0.2lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humidité relative: 20 - 90% RH (sans condensation)
- Puissance: -
- Couleur: Argent, noir

## Manuel

- Type d'emballage: Boite en carton
- Dimensions de l'emballage: 151x83x26mm (5.94x3.27x1.02in)
- Poids brut: 0.14kg (0.31lb)
- Garantie (années): 1
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur Thunderbolt 3 vers Dual HDMI
- Manuel Lindy

## Informations commerciales

- No.: 43900
- EAN: 4002888439008

© LINDY 2019