



Convertisseur USB 3.1 type C vers DP

N° Art.: 43245

Description

- Convertit un port USB type C port vers an port DP
- Prend en charge les résolutions DP jusqu'à 4K 3840x2160@60Hz
- Nécessite un port USB 3.1 avec la prise en charge du DisplayPort Alternate Mode
- Plug & Play, aucuns pilotes à installer
- Garantie 2 ans

Le convertisseur Lindy USB 3.1 type C vers DisplayPort permet de facilement connecter un écran DisplayPort à partir d'un port USB 3.1 type C avec prise en charge du DisplayPort Alternate Mode. Le convertisseur est alimenté par le bus USB, c'est pourquoi aucune alimentation externe n'est nécessaire, offrant ainsi un gain de place et de temps.

Avec la prise en charge des résolutions 4K UHD, les contenus vidéo peuvent être affichés avec un maximum de détails, tandis que le connecteur type C est peut se connecter dans un sens comme dans l'autre.

Avec son installation Plug and Play, ce convertisseur est rapidement installé, parfait pour les professionnels et à domicile.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: USB type C vers DisplayPort
- Norme: DisplayPort
- Bande passante prise en charge: -
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@60Hz

- Résolution maximale en sortie: 3840x2160@60Hz
- Chipset: VL100
- Compatibilité: Ordinateurs équipés en USB type C ou Thunderbolt 3, avec prise en charge du DisplayPort Alternate Mode
- Power Delivery: -
- Prise en charge HDCP: HDCP 1.4 / DPCP 1.4
- Audio: -
- Ports audio dédiés: -
- Caractéristiques spécifiques: DisplayPort Alternate Mode

Connecteurs

- Entrées: 1 x USB type C (mâle)
- Sorties: 1 x DisplayPort (femelle)
- Alimentation: Alimenté par le bus USB

Propriétés physiques

- Dimensions (approx.) LxH: 38x40x15mm (1.5x1.57x0.59in)
- Longueur du câble (fixe): 170mm (6.69in)
- Matériau du boîtier: Plastique
- Poids net: 0.028kg (0.06lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Température de stockage: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Humidité relative: 10 - 85% RH (non condensée)
- Puissance: -
- Couleur: Blanc

Manuel

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
- Poids brut: 0.03kg (0.07lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

- Convertisseur USB 3.1 type C vers DP
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 43245
- EAN: 4002888432450

