



Convertisseur USB vers série

N° Art.: 42686

Description

- Se connecte à tous périphériques au standard série via USB Type A
- Fonctionnalité intégrée de rétention d'information de port COM permettant aux paramètres d'être stockés dans le convertisseur
- Alimenté par le bus USB
- Compatible avec les systèmes sous Windows, Mac et Linux
- Garantie 2 ans

Le convertisseur USB vers série avec rétention de port COM de Lindy permet de connecter facilement des périphériques dotés d'un port série RS232 9 broches à un port USB de type A. Avec à la fois un connecteur USB Type A et un connecteur série, cet appareil est une solution parfaite pour connecter des équipements RS232 existants tels que des scanners de codes à barres et des périphériques industriels à des ordinateurs dans des scénarios de vente au détail, informatiques et d'affichage numérique.

Grâce à la technologie de rétention de port COM, une fois que le convertisseur USB vers série avec rétention COM a été installé et configuré, il peut être déconnecté de l'ordinateur et reconnecté à tout port USB disponible sur cet ordinateur et à tout moment sans avoir à reconfigurer votre logiciel.

Détails techniques

Spécifications

- Interface: USB vers RS232 série
- Norme: USB 1.1, RS232
- Bande passante prise en charge: 12 Mbits/s, > 230 kbits/s
- Chipset: FTDI
- Compatibilité: Ordinateurs équipés en USB type A
- Power Delivery: -
- Caractéristiques spécifiques: With COM Retention

Connecteurs

- Entrées: 1 x USB type A (mâle)
- Sorties: 1 x RS232 9 way (mâle)
- Alimentation: Alimenté par le bus

Propriétés physiques

- Dimensions LxIxH:
 - 35x55x16mm (1.38x2.17x0.63in) / RS232
 - 14x39x7mm (0.55x1.54x0.28in) / USB
- Longueur du câble: 1.1m (3.61ft)
- Matériau du boîtier: Plastique
- Poids net: 0.07kg (0.15lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F -122°F)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humidité relative: 0 - 80% RH (non condensée)
- Puissance: -
- Couleur: Gris transparent

Manuel

- Type d'emballage: Blister
- Dimensions de l'emballage: 220 x 140 x 30mm (8.66x5.51x1.18in)
- Poids brut: 0.13kg (0.29lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

- Convertisseur USB vers série
- CD de pilotes

Informations commerciales

- No.: 42686
- EAN: 4002888426862