

Hub Industriel à 7 ports USB 3.0

Sept ports USB 3.0 Type-A, protection ESD 20 kV, options d'alimentation par bus, A/C ou bornier d'alimentation, Rail DIN, support mural, coque métallique, vis de sécurité

Part No.: 164405

Caractéristiques:

- Offre sept ports SuperSpeed USB 3.0 pour périphériques supplémentaires
- Prend en charge des débits de transfert de données jusqu'à 5 Gbits/s
- Coque métallique résistante et connexions USB avec vis de serrage, qui offrent une sécurité renforcée dans des environnements industriels ou très fréquentés
- Pieds en caoutchouc intégrés, supports muraux détachables, et support rail DIN, qui offrent de multiples possibilités d'installation
- Options d'alimentation AC, par bornier d'alimentation, et par bus, avec protection ESD 20 kV et surtension ; ne permet pas l'utilisation simultanée d'une alimentation DC et d'un bornier d'alimentation
- Compatible avec les spécifications Batterie-Charge 1.2 (BC 1.2)
- Compatible en amont avec tous les périphériques USB 2.0 et 1.1
- Indicateur LED d'alimentation et d'activation des ports
- Plug-and-Play
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- USB 3.0
- FCC
- CE
- RoHS
- WEEE

Ports

- Transfert de données : 12 Mbits/s / 480 Mbits/s / 5 Gbits/s
- 7 USB 3.0 type A
- 1 USB 3.0 type B
- Port VDC 9 - 40 polarité inverse
- Port VDC 9 - 40 polarité inverse, bornier à trois broches

Caractéristiques physiques

- Dimensions: 15,8 x 3,2 x 8 cm
- Poids : 0,33 kg
- Câble USB 3.0 type A vers type B : 1 m ; fixation par vis de serrage
- Boîtier : métal
- Supports muraux métalliques détachables
- Support mural détachable rail DIN
- Indicateurs LED d'alimentation : verts

Configuration requise

- Ne permet pas l'utilisation simultanée d'une alimentation DC et d'un bornier d'alimentation
- PC ou Mac doté de ports USB
- Windows XP/Vista/7/8.1/10 ou Mac OS 9 ou version ultérieure
- Port USB disponible

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
- Température de stockage : -20 – 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 – 96 %

Contenu de l'emballage

- Hub Industriel à 7 ports USB 3.0
- Cordon USB
- Un support rail DIN
- Deux supports muraux
- Un bornier d'alimentation à 3-broches
- Guide d'installation rapide



