

Adaptateur 4K Mini DisplayPort 3 en 1

Mini-DisplayPort mâle vers HDMI/DVI/VGA femelle, passif/actif, blanc

Part No.: **207362**

Caractéristiques:

- L'adaptateur 3 en 1 convertit un signal Mini DisplayPort en un signal 4K HDMI ou 1080p VGA
- Transmet un signal vidéo de haute qualité : idéal pour l'utilisation d'une source mini DisplayPort avec un écran HDMI, DVI ou VGA
- Compatible avec Deep Color, applications haut débit 3 Gbps et résolutions de 1080p (1 920 x 1 200) en VGA ou DVI ou 4K (3 840 x 2 160) en HDMI
- Permet au moniteur, au téléviseur ou à l'écran d'être configuré(s) en mode étendu ou en mode inversé
- HDMI configuration supports Ultra-High-Definition (UHD) video resolution up to 4K@30Hz (3 840 x 2 160p) and uncompressed digital 5.1 audio
- La configuration DVI est compatible avec des vidéos en haute définition ayant une résolution jusqu'à 1080p@60Hz (1 920 x 1 080p) ; le format DVI n'est pas compatible avec l'audio
- La configuration VGA est compatible avec des vidéos en haute définition ayant une résolution jusqu'à 1080p (1 920 x 1 200p) ; le format VGA n'est pas compatible avec l'audio
- Conception intégrée : connexions simplifiées et pas de torsion ni d'encombrement des cordons
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- UL 20276
- DisplayPort v1.2
- FCC
- CE

Connexions

- 1 mini-DisplayPort 20 broches mâle
- HDMI 19 broches femelle, passif
- DVI 24+5 broches femelle, passif
- VGA/HD15 15 broches femelle, actif
- Contacts plaqués nickel
- Coque moulée en PVC et ABS

Général

- Prise en charge de la technologie Deep Color 8 bits et 10 bits
- Bande passante : 3 Gbits/s
- Prend en charge une résolution maximale de
- HDMI : 3 840 x 2 160 (4K à 30 Hz)

- VGA : 1 920 x 1 200 (1 080p)
- Un couloir, une direction et prise en charge des connexions 4 lignes
- Passif/actif

Risoluzioni Video

- GA: 640x480, 800x600, 1 024x768, 1 920x1 200
- DTV/HDTV/UHDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1 080i/1 080p/4K à 30 Hz

Caractéristiques physiques

- Longueur du câble : 25 cm
- Boîtier : 7,5 x 4 x 1,8 cm
- Poids : 48 g
- Boîtier : plastique

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
- Température de stockage : -20 – 60 °C
- Humidité (sans condensation) : 0 – 80 %

Configuration requise

- Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux ou Mac 9.x/10.x ou supérieur

Contenu de l'emballage

- Adaptateur 4K Mini DisplayPort 3 en 1
- Guide d'installation rapide



