

Switch HDMI 3 Ports 4K

4K@60Hz, alimentation via USB, câble intégré, noir

Part No.: **207874**

Caractéristiques:

- Connecte jusqu'à trois sources vidéo Ultra-Haute Définition (UHD) à un seul écran HDMI
- Supporte la commutation automatique (lorsque le signal UHD est détecté) et la commutation manuelle (entre les sources en appuyant sur un bouton)
- Résolution 4K@60Hz, vidéo full 3D, technologie "deep color" et imagerie à grande gamme dynamique (HDR)
- Supporte la bande passante d'amplificateur vidéo jusqu'à 600 MHz et 6.0 Gb/s par canal (18 Gb/s au total) pour des écrans 4Kx2K
- Supporte la technologie "deep color" 36-bit (12-bits par canal), sous-échantillonnage 4:4:4 et formatage 4:2:0 YCbCr
- Prend en charge le format audio compressé DTS-HD Master Audio, le son Surround 7.1, Dolby TrueHD et LPCM 8 canaux non compressé
- Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs Blu-ray, les boîtiers décodeurs, les récepteurs satellite et autres périphériques
- Compatible HDCP
- Plug and play
- PnP : aucune configuration particulière, courant et télécommande requise
- Câble HDMI 20 pouces intégré
- Contacts plaqués or
- Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- HDCP 2.2 / 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2

Général

- Gamme diviseur vers écran : jusqu'à 10 m
- Câble USB alimentation
- Consommation : 2 W

Connexions

- 1 HDMI mâle, 19-broche (sortie)
- 3 HDMI femelle, 19-broche (entrée)
- 1 USB Mini-B femelle, alimentation, 5-broche (entrée)

Entrée/sortie de signal

- Signal vidéo d'entrée : 400 – 600 mV
- Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)
- Maximum de la gamme lien simple : 18 Gb/s et 4096x2160 à une résolution 60 Hz
- Sortie vidéo : HDMI 2.0, HDCP 2.2

Résolutions vidéo prises en charge

- DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1 080i/1 080p

Caractéristiques physiques

- Voyants DEL : alimentation et connexion du port
- Dimensions : 82 x 61 x 15 mm
- Longueur du câble : 58 cm
- Poids : 0,09 kg
- Boîtier : plastique

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
- Température de stockage : -20 – 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 – 96 %

Contenu du pack

- Switch HDMI 3 Ports 4K
- Câble alimentation USB
- Guide d'installation rapide



