

Commutateur HDMI 1080p à deux ports

Commutation automatique et manuelle, noir

Part No.: **207911**

Caractéristiques:

- Connecte deux sources vidéo HD à un seul écran HDMI
- Prend en charge une bande passante d'amplificateur vidéo allant jusqu'à 250 MHz et 2,5 Gbps par chaîne (7,5 Gbps au total) pour des écrans 1080p
- Résolution 1080p, 3D, Deep Color
- Prend en charge les couleurs profondes 36 bits (12 bits par chaîne), sous-échantillonnage chrome 4:4:4
- Permet une permutation automatique (lorsqu'un signal HD est détecté) et une permutation manuelle (entre plusieurs sources en appuyant sur un bouton)
- Prend en charge les formats de codage LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD
- Prend en charge la vidéo 3D ainsi que les couleurs profondes 8 bits (24 bits au total)
- Prend en charge une bande passante d'amplificateur vidéo allant jusqu'à 2,5 Gbps pour un écran 1080p
- Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs Blu-ray, les boîtiers décodeurs, les récepteurs satellite et autres périphériques
- Compatible HDCP
- Prend en charge la détection automatique des cartes, l'insertion/le retrait à chaud et le Plug-and-Play.
- Prêt à l'emploi : aucune configuration spécifique requise. Aucun besoin spécifique en terme d'alimentation ou de commande à distance
- Contacts plaqués or
- Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- HDMI 1.3b
- HDCP 1.0/1.1
- CE
- FCC
- RoHS2

Général

- Portée de la source jusqu'au commutateur : jusqu'à 5 m
- Portée du commutateur jusqu'à l'écran : jusqu'à 5 m
- Consommation électrique : 5 volts

Connectivité

- Une sortie HDMI mâle
- Une entrée HDMI femelle

Entrée/sortie de signal

- Entrée signal vidéo : 400 – 600 mV
- Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)
- Portée maximale de simple liaison : 2,5 Gbits/s et résolution 1080p
- Signal vidéo de sortie : HDMI 1.3b, HDCP 1.0/1.1
- Fréquence : 2,5 Gbits/s

Résolutions vidéo prises en charge

- DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Caractéristiques physiques

- Voyants DEL : alimentation et connexion du port
- Bouton contrôle
- Dimensions : 51 x 51 x 15 mm
- Poids : 0,03 kg
- Boîtier : plastique

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
- Température de stockage : -20 – 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 – 96 %

Contenu du pack

- Commutateur HDMI 1080p à deux ports
- Guide d'installation rapide



