

**Accessoires
GZ 2.0A/F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

**Klippon® Connect avec technologie de
raccordement à étrier**

La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

Informations générales de commande

Type	GZ 2.0A/F
Référence	1460600000
Version	Accessoires, Fusible, 2 A
GTIN (EAN)	4050118266719
Cdt.	10 pièce(s)

Fiche de données

Accessoires GZ 2.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	6,3 mm	Largeur (pouces)	0,248 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1,26 inch
Profondeur	6,3 mm	Profondeur (pouces)	0,248 inch
Poids net	2,4 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage Montage direct Type de montage enfiché

Caractéristiques des matériaux

Couleur Gris clair

Caractéristiques du système

Version Accessoires pour fusibles

Caractéristiques nominales

Tension nominale 500 V Courant nominal 2 A

Fusibles

Caractéristiques	rapide	Chute de tension	280 mV
Couleur	Gris clair	Courant	2 A
Courbe intégrale de fusion	2,5 A ² s	Fusible	G-Si. 6,3 x 32
Puissance de coupure nominale	50 kA	Puissance délivrée (à 1,5 In)	1,6 W
Version	Accessoires pour fusibles		

Classifications

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-01	eClass 9.0	27-14-20-01
eClass 9.1	27-14-20-01		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)