

**KCMA-44-1000-5A-5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le transformateur de courant « sortie de câble » est essentiellement utilisé en intégration après mise en service.

pour éviter la séparation des conducteurs primaires.

- Grâce à ses dimensions et son maniement facile, le transformateur de courant « sortie de câble » est particulièrement indiqué pour un usage dans des espaces difficiles d'accès où dans des endroits exigus
- Associé aux attaches de fixation, le système « click » permet même une installation à une seule main.

**Informations générales de commande**

Type	KCMA-44-1000-5A-5VA-1
Référence	<a href="#">2437400000</a>
Version	Courant primaire: 1000 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 5 VA, Classe de précision: 1
GTIN (EAN)	4050118450606
Cdt.	1 pièce(s)

**KCMA-44-1000-5A-5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	72,2 mm	Largeur (pouces)	2,843 inch
Hauteur	120,6 mm	Hauteur (pouces)	4,748 inch
Profondeur	98 mm	Profondeur (pouces)	3,858 inch
Poids net	0 g		

**Températures**

Température de fonctionnement , max.	50 °C	Température de fonctionnement , min.	-5 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de stockage, min.	-25 °C
Température de fonctionnement	-5 °C...50 °C	Température de stockage	-25 °C...70 °C

**Caractéristiques techniques**

Classe d'isolation	E	Courant permanent de protection thermique $I_{thermique}$	$1,2 \times I_{nominale}$
Fréquence nominale	50 Hz	Tension de service $U_{max., max.}$	0,72 kV

**Caractéristiques électriques**

Charge	5 VA	Classe de précision	1
Courant primaire	1 000 A	Courant secondaire max.	5 A

**Dimensions des conducteurs sous tension**

Conducteur rond	44 mm
-----------------	-------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">instruction sheet german.pdf</a>
---------------------------	--

**Fiche de données****KCMA-44-1000-5A-5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dessins**