

**Klippon POK (boîtier vide en polyester)
POK MOPL 2525 MINI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Intégration, extension et individualisation - les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation.

L'ensemble cohérent que forment les accessoires système de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permet d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

La gamme comprend :

- Plaques de montage
- Plaques de mise à la terre
- Pieds de montage

Notre service de montage inclut la livraison du boîtier prêt à être connecté et adaptable à chaque application.

Informations générales de commande

Type	POK MOPL 2525 MINI
Référence	1534410000
Version	Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de montage, Hauteur: 203 mm, Largeur: 238 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
GTIN (EAN)	4050118338232
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Klippon POK (boîtier vide en polyester) POK MOPL 2525 MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	238 mm	Largeur (pouces)	9,37 inch
Hauteur	203 mm	Hauteur (pouces)	7,992 inch
Profondeur	1,5 mm	Profondeur (pouces)	0,059 inch
Cote de fixation largeur	227 mm	Cote de fixation hauteur	100 mm
Poids net	570 g		

Caractéristiques générales

Résistance du matériau	1,5 mm	Matériau	Tôle d'acier, zinguée
Surface	zingué		

Caractéristiques générales accessoires

Cote de fixation hauteur	100 mm	Cote de fixation largeur	227 mm
Matériau	Tôle d'acier, zinguée	Résistance du matériau	1,5 mm
Surface	zingué		

Classifications

ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 9.0	27-40-06-39	eClass 9.1	27-18-92-90

Agréments

Agréments



Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	STEP