

Cabtite (système d'entrée de câbles)
CABTITE FR 16/8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Le cadre, issu d'une pièce unique, est simple et rapide à monter. Il est composé de plastique renforcé à la fibre de verre aux dimensions stables. Le joint en mousse captive garantit une étanchéité se niveau IP66 selon la norme EN 60529, même sur les surfaces peintes ou brutes.

Informations générales de commande

Type	CABTITE FR 16/8 BK
Référence	2583470000
Version	Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 19.6 mm, Largeur: 70 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118616866
Cdt.	1 pièce(s)

Cabtite (système d'entrée de câbles) CABTITE FR 16/8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	126 mm	Longueur (pouces)	4,961 inch
Largeur	70 mm	Largeur (pouces)	2,756 inch
Hauteur	19,6 mm	Hauteur (pouces)	0,772 inch
Hauteur version la plus basse	19,6 mm	Profondeur	19,6 mm
Profondeur (pouces)	0,772 inch	Cote de fixation largeur	32 mm
Cote de fixation hauteur	103 mm	Poids net	51,7 g
Diamètre	5,5 mm		

Informations générales

Couple de serrage	3 Nm	Largeur de l'ouverture	46 mm
Longueur de l'ouverture	91 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Élément d'étanchéité	2 grands éléments d'étanchéité ou 4 petits éléments d'étanchéité ou 1 grand élément d'étanchéité et 4 petits éléments d'étanchéité ou 8 petits éléments d'étanchéité	Halogène	
Silicone	Non	Joint	Non
Matériau	Polyamide, renforcé fibre de verre		TPE

Classifications

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Documentation utilisateur	CabTite Installation Instructions
Données techniques	STEP

Cabtite (système d'entrée de câbles) CABTITE FR 16/8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

