

**Presse  
CTI 6 G ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

**Informations générales de commande**

Type	CTI 6 G ZERT
Référence	<a href="#">1292880000</a>
Version	Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Sertissage oval, Sertissage parallèle
GTIN (EAN)	4050118089165
Cdt.	1 pièce(s)

**Presse  
CTI 6 G ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Poids	747 g	Poids net	750 g

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Description du contact**

Type de contact	Cosses isolées	Plage de sertissage, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, max.	6 mm <sup>2</sup>		

**Données de l'outil - sertissage**

Profil de sertissage 1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Type de sertissage/-profil	Sertissage oval, Sertissage parallèle
Profil de sertissage 1, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Profil de sertissage 2, min.	1,1 mm <sup>2</sup>
Profil de sertissage 2, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Profil de sertissage 3, min.	2,6 mm <sup>2</sup>
Profil de sertissage 3, max.	6 mm <sup>2</sup>		

**Classifications**

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

**Agréments**

Agréments

**Téléchargements**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Fiche de données**

**Presse  
CTI 6 G ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

