

Ethernet industriel
IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance.

En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Type	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9
Référence	2004810000
Version	FrontCom, Plaque d'insert, blindé, 1 x GFCI, 1 x fusible, 2x Données, 1x Signal
GTIN (EAN)	4050118389289
Cdt.	1 pièce(s)

Ethernet industriel
IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Longueur	90,5 mm	Longueur (pouces)	3,563 inch
Largeur	116,5 mm	Largeur (pouces)	4,587 inch
Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0,906 inch
Poids net	144,4 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques générales

Matériau	Polycarbonate PC	Type de produit	Plaque d'insert, blindé
----------	------------------	-----------------	-------------------------

Normes

Certificat N° (cURus)	E223801
-----------------------	---------

Propriétés électriques

Tension de fonctionnement	125 V AC
---------------------------	----------

Classifications

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC000456
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-18-28-06	eClass 9.1	27-18-92-90

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Ethernet industriel IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

