

**Accessoires  
ERME SPX UL XL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

**Informations générales de commande**

Type	ERME SPX UL XL
Référence	<a href="#">1512790000</a>
Version	Accessoires, Support de couteaux, 10mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118320428
Cdt.	1 pièce(s)

## Fiche de données

### Accessoires ERME SPX UL XL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	52 mm	Largeur (pouces)	2,047 inch
Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0,906 inch
Profondeur	11,2 mm	Profondeur (pouces)	0,441 inch
Poids net	20 g		

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Outil à dénuder

Couleur	Rouge	Section de raccordement du conducteur, max.	10 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, min.	2,5 mm <sup>2</sup>		

### Classifications

ETIM 5.0	EC002118	ETIM 6.0	EC001509
eClass 6.2	21-04-92-90	eClass 7.1	21-04-92-90
eClass 8.1	21-04-92-90	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-01-90-90		

### Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)