SlimFix R
SFR 2/12 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La gamme Weidmüller de repères de fils et de câbles offre des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section. La gamme comprend entre autre des systèmes de combinaisons avec des étiquettes indépendantes, des étuis transparents, des gaines thermo-rétractables et des repères qui sont fixés par des colliers de câble.

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	SFR 2/12 MC NE WS
Référence	1318660000
Version	SlimFix R, Repères de fils et de câbles, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 5.8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4050118124361
Cdt.	400 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

SlimFix R
SFR 2/12 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	5,8 mm	Largeur (pouces)	0,228 inch
Hauteur	12 mm	Hauteur (pouces)	0,472 inch
Poids net	0,173 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Couleur	blanc
Halogène	Non	Industries recommandées	Transports, Machines
Largeur	5,8 mm	Matériau	Polyamide 66
Taille de plage de repérage	12 x 3.2 mm	plage de température d'utilisation	-40…100 °C

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	2.2 - 2.9 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	2,9 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	2,2 mm	Halogène	Non
Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,75 mm²

Classifications

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

SlimFix R
SFR 2/12 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

