

**Klippon TB (Terminal Box)
DOHA KTB A4 S2 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit

Abbildung ähnlich

Intégration, extension et individualisation - les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation

Les accessoires système complètement structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement les boîtiers aux exigences spécifiques de chaque application.

Supports documents

Supports documents pour le rangement correct des documents dans le boîtier.

Informations générales de commande

Type	DOHA KTB A4 S2 R
Référence	1252730000
Version	Klippon TB (Terminal Box), Support document, Riveté, Hauteur: 200 mm, Largeur: 240 mm, Profondeur: 20 mm, Matériau: Acier inox 1.4301, poli miroir, argent
GTIN (EAN)	4050118045383
Cdt.	1 pièce(s)

Klippon TB (Terminal Box)
DOHA KTB A4 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	240 mm	Largeur (pouces)	9,449 inch
Hauteur	200 mm	Hauteur (pouces)	7,874 inch
Profondeur	20 mm	Profondeur (pouces)	0,787 inch
Cote de fixation hauteur	133 mm	Poids	820 g
Poids net	436 g		

Caractéristiques générales

Résistance du matériau	1 mm	Matériau	Acier inox 1.4301
Surface	poli miroir	Fixation du coffret	Pattes de fixation

Caractéristiques générales accessoires

Cote de fixation hauteur	133 mm	Matériau	Acier inox 1.4301
Résistance du matériau	1 mm	Surface	poli miroir

Classifications

ETIM 5.0	EC000317	ETIM 6.0	EC000317
eClass 6.2	27-18-92-67	eClass 7.1	27-18-92-67
eClass 8.1	27-18-92-67	eClass 9.1	27-18-92-67

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP