

**Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)
KEBI QL 403015 S2B0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Depuis de nombreuses années le nom de Klippon® est synonyme de compétence et de qualité en matière de coffrets.

La série de boîtiers industriels Klippon® EBi protège vos composants avec fiabilité, même lors d'une utilisation dans un milieu aux conditions moyennes. Elle est conçue pour des applications au quotidien.

Avec le besoin toujours croissant de solutions personnalisées, le Klippon® EBi, avec son degré élevé de protection et de résistance aux chocs, satisfait toutes les exigences.

Notre produit standard est le Klippon® EBi QL – avec porte à charnière et verrouillage à panneton double. Vous pourrez choisir également la variante avec les vis de montage, fabriquée uniquement sur commande et soumise à une quantité minimum de commande. Les agréments DNV GL et cULus sont à votre disposition sur simple demande.

Informations générales de commande

Type	KEBI QL 403015 S2B0
Référence	2470720000
Version	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 400 mm, Largeur: 300 mm, Profondeur: 150 mm, Matériau: Acier inox 1.4301 (304), brossé, argent
GTIN (EAN)	4050118591231
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock) KEBI QL 403015 S2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	300 mm	Largeur (pouces)	11,811 inch
Hauteur	400 mm	Hauteur (pouces)	15,748 inch
Profondeur	150 mm	Profondeur (pouces)	5,905 inch
Cote de fixation largeur	250 mm	Cote de fixation hauteur	350 mm
Épaisseur du paroi, max.	1,5 mm	Épaisseur du paroi, min.	1,5 mm
Poids net	6 600 000 g	Diamètre	9 mm

Boîtier de mise à la terre

Mise à la terre, boîtier, capot	Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle.	Mise à la terre, boîtier, extérieur	Rivet de mise à la terre M6
Mise à la terre, boîtier, intérieur	Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle.		

Caractéristiques générales

Angle d'ouverture du couvercle	125 °	Domaines d'utilisation :	Installations portuaires, Construction de machines, Transports, Construction navale, Industrie du conditionnement, Industrie des processus
Épaisseur du matériau de la bride	1,5 mm	Épaisseur du matériau du coffret	1,5 mm
Épaisseur du matériau du couvercle	1,5 mm	Instruction de montage	Angle d'assemblage soudé, Plaque de montage
Matériau du joint de couvercle	PUR expansé	Normes	DIN EN 62208, IEC 60529
Résistance du matériau	1,5 mm	Matériau	Acier inox 1.4301 (304)
Matériau du joint	PUR expansé	Surface	brossé
Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Température de fonctionnement , max.	85 °C
Tenue aux chocs	10.00 J	Degré de protection	IP66
Fixation du coffret	Pattes de fixation, Installation à travers la paroi arrière du coffret	Fixation du couvercle	Fermeture quart de tour avec insert fendu
Fixation de montage	vissé		

Numéros de certificat du boîtier

N° de certificat (cULus)	E243298
--------------------------	---------

Classifications

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Date de création 29 mai 2019 00:51:46 CEST

Niveau du catalogue 23.05.2019 / Toutes modifications techniques réservées

Fiche de données

Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)
KEBI QL 403015 S2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données techniques [STEP](#)

Fiche de données

**Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)
KEBI QL 403015 S2B0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

