

SAIBW-4/11-T-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Vos appareils périphériques ont besoin d'une alimentation plus forte. Nos nouveaux connecteurs débrochables M12 supportent sans problème 250 V et 2 A. Les connecteurs débrochables compacts M12 à codage S et T sont conçus pour transmettre jusqu'à 630 V AC ou 60 V DC et 12 A.

Informations générales de commande

Type	SAIBW-4/11-T-COD
Référence	1467890000
Version	Connecteurs femelles à câbler, Femelle coudée
GTIN (EAN)	4050118273625
Cdt.	1 pièce(s)

SAIBW-4/11-T-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 30 g

Températures

Température de fonctionnement, max. 85 °C

Température de fonctionnement, min. -40 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	T	Courant nominal	12 A
Cycles d'enfichage	≥ 100	Degré de pollution	3
Diamètre de câble, max.	10 mm	Diamètre de câble, min.	8 mm
Matériau de base du boîtier	PA	Matériau de la bague filetée	Zinc injecté sous pression
Nombre de pôles	4	Plage de températures du coffret	-40 ... +85 °C
Presse-étoupes	PG 11	Raccordement du blindage	Non
Section de raccordement, max.	1,5 mm ²	Section de raccordement, min.	0,5 mm ²
Surface du contact	doré	Tension nominale	60 V
Tenue d'isolation	10 ⁸ Ω	Type de raccordement	Raccordement vissé

Normes

Certificat N° (cURus)

E307231

Classifications

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Documentation utilisateur	Manual
Données techniques	STEP

SAIBW-4/11-T-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

Schéma des pôles

