


**ESG**  
**ESG 9/26 SCM-I MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Les repères d'appareils permettent aux utilisateurs de répondre à l'obligation qui leur incombe d'identifier les équipements.

Les utilisateurs peuvent réaliser eux-mêmes leur repères d'appareils avec le logiciel correspondant et les systèmes d'impression correspondants.

ESG est un repérage éprouvé au format MultiCard. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

ESG 9/26 SCM-I MC... pour le repérage des embases relais RIDERSERIES RCM :

- Repères MultiCard amovibles
- Connectable sur chacun des 4 niveaux de l'embase relais
- Imprimable par PrintJet

**Informations générales de commande**

Type	ESG 9/26 SCM-I MC NE WS
Référence	<a href="#">2558330000</a>
Version	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 26 mm, Couleur: blanc
GTIN (EAN)	4050118569049
Cdt.	80 pièce(s)
imprimante compatible	<a href="#">1324380000</a>

## Fiche de données

**ESG**  
**ESG 9/26 SCM-I MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	26 mm	Largeur (pouces)	1,024 inch
Hauteur	9 mm	Hauteur (pouces)	0,354 inch
Poids net	0,963 g		

### Températures

Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

### Caractéristiques générales

Couleur	blanc	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
---------	-------	-------------------------------------	-----

### Classifications

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Données techniques	<a href="#">STEP</a>
--------------------	----------------------

**Fiche de données**

**ESG**  
**ESG 9/26 SCM-I MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

