


**SwitchMark
SM DIA 60-22 K MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



With an outer diameter of 60 mm, the SwitchMark SM DIA 60-22 offers plenty of room to label markers for emergency stop with 22 mm holes. The adhesive film on the back ensures a secure hold.

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Veuillez noter que ces repérages ne sont pas compatibles avec la Speedmarking-Laser.

Informations générales de commande

Type	SM DIA 60-22 K MC NE GE
Référence	1323750000
Version	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 60 x 60 mm, ø 60 - 22 mm, Siemens 3 SB, Eaton Moeller M22-PV, jaune
GTIN (EAN)	4050118127010
Cdt.	10 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

SwitchMark
SM DIA 60-22 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2,362 inch
Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2,362 inch
Profondeur	1,2 mm	Profondeur (pouces)	0,047 inch
Poids net	10,3 g	Diamètre	22 mm

Caractéristiques générales

Application / fabricant	ø 60 - 22 mm, Siemens 3 SB, Eaton Moeller M22-PV	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couleur	jaune	Halogène	Non
Largeur	60 mm	Matériau	Polyamide 66
Version	autoadhésif	plage de température d'utilisation	-40... 100 °C

Repérage d'équipements et appareillages

Diamètre	22 mm
----------	-------

Classifications

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données

SwitchMark
SM DIA 60-22 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins