

ESG

ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Les repères d'appareils permettent aux utilisateurs de répondre à l'obligation qui leur incombe d'identifier les équipements.

Les utilisateurs peuvent réaliser eux-mêmes leur repères d'appareils avec le logiciel correspondant et les systèmes d'impression correspondants.

ESG est un repérage éprouvé au format MultiCard. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

ESG 9/26 SCM ECO MC... pour le repérage des embases relais D-SERIES DRM :

- Repères MultiCard amovibles
- En fonction de l'embase relais, il est connectable sur jusqu'à 4 niveaux
- Option supplémentaire pour fixer le repérage avec un étrier de maintien en plastique : SCM CLIP P
- Imprimable par PrintJet

Informations générales de commande

Type	ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS
Référence	1520980000
Version	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 26 mm, PA 66, Couleur: blanc
GTIN (EAN)	4050118327939
Cdt.	80 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

Fiche de données

ESG
ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	26 mm	Largeur (pouces)	1,024 inch
Hauteur	9 mm	Hauteur (pouces)	0,354 inch
Profondeur	0,8 mm	Profondeur (pouces)	0,031 inch
Poids net	0,963 g		

Températures

Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

Caractéristiques générales

Matériau	PA 66	Couleur	blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

Classifications

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

Fiche de données

ESG
ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

