

SAIE-M12B-5-1.0U-FP-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

Informations générales de commande

Type	SAIE-M12B-5-1.0U-FP-M16
Référence	1963550000
Version	Connecteurs à équiper, M12, Femelle, droite, M16, Nombre de pôles: 5, 1 m
GTIN (EAN)	4032248645640
Cdt.	1 pièce(s)

SAIE-M12B-5-1.0U-FP-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	38 g
-----------	------

Températures

Plage de température d'utilisation, max. 90 °C

Plage de température d'utilisation, min. -30 °C

Température de fonctionnement, max. 90 °C

Température de fonctionnement, min. -30 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normes

Norme de connecteur	IEC 61076-2-101	Certificat N° (cURus)	E307231
---------------------	-----------------	-----------------------	---------

Caractéristiques générales

Codage	A	Courant nominal	4 A (4- et 5-pôles) / 2 A (8-pôles) / 1,5 A (12-pôles)
Degré de protection	IP67, Vissé	Diamètre extérieur du conducteur	-
Filetage du raccordement	M12	Longueur du câble	1 m
Longueurs de câbles / brins	1 m	Matériau	PVC
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Nombre de pôles	5
Presse-étoupes	M 16	Section du conducteur	0,34 mm²
Surface du contact	doré	Tension nominale	60 V
Tension nominale	250 V (4-pôles) / 60 V (5-pôles) / 30 V (8 et 12-pôles)		

Classifications

ETIM 3.0	EC002061	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 5.1	27-26-07-01	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-01-02	eClass 8.1	27-44-01-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
--------------------	-----------------------------------

SAIE-M12B-5-1.0U-FP-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

Schéma des pôles

