# Fiche de données

## SAI-T-5S-PARA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.
Les dérivateurs en Y sont utilisés pour regrouper et distribuer plusieurs signaux, afin de gagner de la place.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Type | SAI-T-5S-PARA |
| Référence | 1009370000 |
| Version | Connecteur Y, M12 |
| GTIN (EAN) | 4032248713622 |
| Cdt. | 1 pièce(s) |

# SAI-T-5S-PARA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| Poids net | 32 g |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Caractéristiques de raccordement

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sortie groupe - connecteur débrochable | Femelle M12 | Sortie simple 1 - connecteur débrochable | Femelle M12 |
| Sortie simple 2 - connecteur débrochable | Mâle M12 | Couple de serrage | M12 : 0,8 - 1,2 Nm |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Codage | A | Courant nominal | 4 A |
| Degré de pollution | 3 | Degré de protection | IP67 |
| Diamètre extérieur du conducteur | - | Filetage du raccordement | M12 |
| Matériau des contacts | CuSn | Nombre de pôles | 5 |
| Plage de températures du coffret | -25...+85 °C | Presse-étoupes | M 12 |
| Surface du contact | doré | Tension nominale | 60 V |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002925 | eClass 6.2 | 27-26-07-03 |
| eClass 9.0 | 27-44-01-06 | eClass 9.1 | 27-44-01-06 |

### Agréments

| | |
|---|---|
| Agréments |  |
| ROHS | Conforme |

### Téléchargements

| | |
|---|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 8 SAI 15/16 EN<br>FL FIELDWIRING EN |
| Données techniques | EPLAN |

## SAI-T-5S-PARA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Dessins

### Schéma

