

**Éléments de raccordement
H0,5/16D W BD GSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/16D W BD GSP
Référence	1476070000
Version	Embout, isolé, 12 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4050118282849
Cdt.	5 000 pièce(s)
Emballage	Bobine

Fiche de données

Éléments de raccordement H0,5/16D W BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	16 mm	Largeur (pouces)	0,63 inch
Poids net	0,12 g		

Caractéristiques techniques

Version	isolé
---------	-------

Embouts

Couleur	DIN	Diamètre de la collerette (D2)	2,6 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	1 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,25 mm
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm	L1 en mm	16 mm
Longueur de dénudage	12 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	10 mm
Section de raccordement du conducteur	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 20

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN
--------------------	-----------------------

Fiche de données

**Éléments de raccordement
H0,5/16D W BD GSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Similaire à l'illustration

