

**OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.08  
BLZP AH 7 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Une protection tangible, une ergonomie que tient dans la main et un aspect visuel homogène :**

de la décharge de traction des conducteurs connectés à l'aide à la traction en passant par les protections oculaires et de contact : les capots peuvent être installés ultérieurement et remplissent des tâches mécaniques, visuelles et tactiles.

Les deux demi-coques entourent complètement le connecteur, s'encliquettent solidement et offrent les fonctionnalités suivantes :

- décharge de traction par un lien ou un collier à câbles intégré
- repérage par Dekafix ou bandes autoadhésives
- installation en série sans pertes de pôles ou saut de grille
- Compatibilité : adapté aux connecteurs avec et sans bride ou support de fixation
- Souplesse : en fonction de la taille, 1 à 3 sortes de câbles sont prévues à différents angles.

Ainsi, les capots Weidmüller garantissent un plus en matière de solidité, tout en permettant une meilleure identification, ainsi qu'une compatibilité et une souplesse intégrales.

Le résultat : une sécurité et une convivialité maximales pour les applications et les utilisateurs.

**Informations générales de commande**

| Type               | BLZP AH 7 BK                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Référence          | <a href="#">2507090000</a>                                             |
| Version            | Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, noir, Nombre de pôles: 7 |
| GTIN (EAN)         | 4050118524253                                                          |
| Cdt.               | 10 pièce(s)                                                            |
| Indices de produit |                                                                        |
| Emballage          | Boîte                                                                  |

**OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.08  
BLZP AH 7 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|           |        |                   |            |
|-----------|--------|-------------------|------------|
| Longueur  | 35 mm  | Longueur (pouces) | 1,378 inch |
| Largeur   | 19 mm  | Largeur (pouces)  | 0,748 inch |
| Hauteur   | 44 mm  | Hauteur (pouces)  | 1,732 inch |
| Poids net | 14,2 g |                   |            |

**Données des matériaux**

|                                      |          |                                      |        |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------|
| Matériau isolant                     | PBT      | Couleur                              | noir   |
| Tableau des couleurs (similaire)     | RAL 9011 | Température de fonctionnement , min. | -50 °C |
| Température de fonctionnement , max. | 100 °C   | Plage de température montage, min.   | -25 °C |
| Plage de température montage, max.   | 100 °C   |                                      |        |

**Données nominales selon CEI**

testé selon la norme IEC 60664-1, IEC 61984

**Emballage**

|             |       |              |     |
|-------------|-------|--------------|-----|
| Emballage   | Boîte | Longueur VPE | 0 m |
| Largeur VPE | 0 m   | Hauteur VPE  | 0 m |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC000250    | ETIM 5.0   | EC000250    |
| ETIM 6.0   | EC002638    | eClass 6.2 | 27-26-92-01 |
| eClass 9.0 | 27-44-03-09 | eClass 9.1 | 27-44-03-09 |

**Remarques**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.08 BLZP AH 7 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

