



Identification de tubes et de tuyaux - transfert thermique

Helatag 1213

Les étiquettes Helatag 1213 sont recommandées pour l'identification des systèmes de stockage avec codes barres ou pour la traçabilité de l'information.

Les étiquettes de couleur sont adaptées pour le marquage de grands formats de pièces, de composants, de zones, de tuyaux, d'échantillons, de biens, de caisses de stockage ou encore de barils.


Les étiquettes adhésives spécialement formulées donnent une excellente qualité d'impression (transfert thermique). Le matériau 1213 est particulièrement recommandé pour des applications en extérieur (durée de vie illimitée).

Principales caractéristiques

- Livré en rouleau continu
- Excellentes performances d'impression avec le ruban TT822OUT
- Imprimer avec nos imprimantes TT4000+ ou TT430 pour de meilleurs résultats
- Conception de modèles d'étiquette simple et rapide avec notre logiciel TagPrint Pro



Marquages visibles de grandes dimensions.



MATIÈRE	Type 1213, couleurs brillantes
Températures d'utilisation	De -40 °C à +90 °C
Temp. de polymérisation	A partir de +8 °C
Adhésif	Acrylique
Epais. du film (µm)	66 µm
Propriétés chimiques du matériau	Résiste à l'eau, à l'alcool, aux huiles, aux graisses, à l'essence, aux solvants, et au sel.
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TT822OUT, TTRW

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Larg. du support étiquette	Contenu	Couleur	Article
TAGR4TD1-1213-YE	25,0	25,0	50 m	Jaune brillant (GSYE)	596-03103
TAG108TD1-1213-BU	40,0	40,0	50 m	Bleu (BU)	596-12181
TAG108TD1-1213-YE	40,0	40,0	50 m	Jaune brillant (GSYE)	596-12167
TAG108TD1-1213-GN	40,0	40,0	50 m	Vert (GN)	596-12166
TAGR1TD-1213-WH	101,6	101,6	50 m	Blanc (WH)	596-12171
TAGR1TD-1213-YE	101,6	101,6	50 m	Jaune brillant (GSYE)	596-12169
TAGR1TD-1213-RD	101,6	101,6	50 m	Rouge (RD)	596-12168
TAGR1TD-1213-GN	101,6	101,6	50 m	Vert (GN)	596-12170

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.