



Etiquettes pour identification des panneaux de contrôle - impression laser

Helatag 1101 (blanc)


Les étiquettes Helatag 1101, de couleur blanche, sont recommandées pour toutes les applications nécessitant une excellente définition (codes barres et graphiques par exemple). Nos étiquettes sont proposées en différentes dimensions permettant une adaptabilité à n'importe quel câble à repérer et satisfaisant à tous les besoins en identification.

Principales caractéristiques

- Couleur blanche adapté au marquage des composants
- Impression claire, nette et précise (codes barres, graphiques, textes)
- Bords arrondis pour une meilleure adhésion
- Conception de modèles d'étiquettes simple et rapide avec notre logiciel TagPrint Pro
- Modèles PDF ou Word disponibles sur www.HellermannTyton.fr
- Boîte de rangement pratique pour une meilleure conservation du consommable



Une identification claire vous assure une maintenance plus efficace.



MATIÈRE	Type 1101, Polyester (PET), blanc (WH)
Températures d'utilisation	De -40 °C à +150 °C
Temp. de polymérisation	A partir de 0 °C
Adhésif	Acrylique
Epais. du film (µm)	60 µm
Propriétés chimiques du matériau	Excellente résistance aux alcools, à l'essence, aux solvants, à l'acide de batterie et aux UV.
Homologation(s)	UL-Reconnu



RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Etiquettes par feuille	Feuilles par paquet	Contenu	Couleur	Article
TAG156LA4-1101-WH	10,2	10,2	532 pcs	19 pcs	10 000 pcs	Blanc (WH)	594-81101
TAG122LA4-1101-WH	15,0	9,0	372 pcs	27 pcs	10 000 pcs	Blanc (WH)	594-31101
TAG120LA4-1101-WH	15,2	6,4	528 pcs	19 pcs	10 000 pcs	Blanc (WH)	594-11101
TAG11LA4-1101-WH	16,5	5,1	605 pcs	17 pcs	10 000 pcs	Blanc (WH)	594-01101
TAG154LA4-1101-WH	17,0	9,0	341 pcs	30 pcs	10 000 pcs	Blanc (WH)	594-61101
TAG124LA4-1101-WH	19,0	11,0	260 pcs	20 pcs	5 000 pcs	Blanc (WH)	594-11017
TAG13LA4-1101-WH	19,1	6,4	440 pcs	23 pcs	10 000 pcs	Blanc (WH)	594-41101
TAG121LA4-1101-WH	20,0	8,0	315 pcs	32 pcs	10 000 pcs	Blanc (WH)	594-21101
TAG155LA4-1101-WH	25,4	8,5	231 pcs	22 pcs	5 000 pcs	Blanc (WH)	594-71101
TAG15LA4-1101-WH	25,4	12,7	154 pcs	33 pcs	5 000 pcs	Blanc (WH)	594-91101
TAG162LA4-1101-WH	38,1	12,7	110 pcs	23 pcs	2 500 pcs	Blanc (WH)	594-11010

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.