



## Étiquettes auto-protégées - marquage manuel

### RiteOn (dévidoir)

Le RiteOn est une solution simple et rapide pour l'identification et la maintenance des fils et câbles.

Les étiquettes RiteOn, grâce à leur partie transparente de recouvrement, offrent une excellente protection de marquage contre l'humidité, l'abrasion ou les contraintes de l'environnement. La structure est telle qu'une fois appliquée sur le fils, l'étiquette reste en place sans risque de décollement.


Le "Starter Pack" contient tout ce qui est nécessaire pour débiter un travail de repérage des fils :

- 1 dévidoir RiteOn
- 1 rouleau de 150 étiquettes auto-protégées pour les fils de 4 à 11 mm de diamètre
- 1 marqueur noir indélébile T825-BK

Le marquage désiré est réalisé dans la fenêtre du distributeur au moyen du marqueur. Pour faire avancer l'étiquette, il suffit de tirer la bande support à la base du distributeur. On peut ensuite l'appliquer sur le câble en l'enroulant sur elle-même.

### Principales caractéristiques

- Marquage résistant à l'eau, à l'alcool, aux huiles, aux graisses, aux solvants et au sel
- Identification simple et rapide
- Large gamme de diamètres de câbles couverte par les étiquettes standard
- Idéal pour l'entretien et la maintenance
- Identification manuelle avec notre marqueur indélébile et son encre spécialement formulée pour un séchage rapide



Autonomie totale sur site.

<b>MATIÈRE</b>	Type 1401, Vinyle
<b>Températures d'utilisation</b>	De -40 °C à +80 °C
<b>Temp. de polymérisation</b>	A partir de +10 °C
<b>Adhésif</b>	Acrylique
<b>Epais. film (µm)</b>	80 µm
<b>Propriétés chimiques du matériau</b>	Résiste à l'eau, à l'alcool, aux huiles, aux graisses, aux solvant, et au sel.



Flashez moi ! Et visualisez la vidéo RiteOn

RÉFÉRENCE	Description	Ø min. du toron	Ø max. du toron	Larg. (W)	Haut. (H)	Haut. (H2)	Contenu	Couleur	Article
RO201-1401-WH	Distributeurs pleins	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	200 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	550-14011
RO202-1401-WH		6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	150 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	550-14012
RO203-1401-WH		9,1	18,2	19,1	25,4	76,2	100 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	550-14013
SPRO200-1401-WH	Kit de démarrage	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	150 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	550-14010
RO201REF-1401-WH	Recharges	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	200 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	550-14014
RO202REF-1401-WH		6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	150 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	550-11401
RO203REF-1401-WH		9,1	18,2	19,1	25,4	76,2	100 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	550-71401

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

RÉFÉRENCE	Description	Couleur	Contenu	Article
T825-BK	Stylo marqueur indélébile	Noir (BK)	2 pcs	500-50820
T82R-RD	Stylo marqueur indélébile	Rouge (RD)	2 pcs	500-50822

Informations sujettes à modification.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.