

Bagues repères pré-imprimées


WIC - bagues ouvertes

Dédiées à l'identification des fils et câbles, les bagues repères pré-imprimées de la série WIC prennent place dans les installations électriques, avant ou après montage, et conviennent aussi au repérage des borniers courants.

L'excellente tenue au vieillissement, aux rayonnements UV et les performances d'auto-extinguibilité du matériau permettent une utilisation en intérieur et en extérieur, dans tous les locaux y compris ceux pouvant accueillir du public.


Principales caractéristiques

- Solution idéale pour de l'identification électrique par chiffres, lettres et symboles normalisés, que ce soit pour une installation neuve ou pour la reprise d'un câblage existant
- Les repères s'imbriquent pour un alignement parfait du texte
- Les repères résistent aux vibrations, les bagues se verrouillent sur les fils et câbles fermement
- Le système de grip maintient les repères sur les câbles et évite les rotations
- Disponible en jaune, blanc et code couleur international des résistances
- L'outil manuel WIC Tool est compatible avec les 4 tailles de bagues et peut contenir jusqu'à 20 repères
- L'accessoire WICA-ACT est un porte repères pour fils et câbles supérieurs à 6 mm²



Pose rapide des repères sur les câbles grâce à l'applicateur.

MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66)
Températures d'utilisation	De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 V0
Homologation(s)	EN 60062, IEC 304, UL94




RÉFÉRENCE	Ø min. du toron	Ø max. du toron	Larg. (W)	Haut. (H)	Long. (L)	Sections en mm ²	Contenu	Outil(s) de pose
WIC0	0,80	2,20	5,0	5,5	3,0	0,15 - 0,75	1 000 pcs	WICTOOL
WIC1	2,00	2,80	5,0	6,4	3,0	0,50 - 1,50	1 000 pcs	
WIC2	2,80	3,80	5,6	7,1	3,0	1,50 - 2,50	1 000 pcs	
WIC3	4,30	5,30	8,0	9,6	3,0	4,00 - 6,00	500 pcs	
WICA-ACT-BK	-	-	7,0	8,9	26,7	-	100 pcs	
WICTOOL	-	-	-	-	-	-	5 pcs	

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Outil de pose	
WICTOOL	561-00001

Accessoire	
WICA-ACT-BK	561-06000




i Marquage personnalisé sur demande.



Flashez moi !



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Bagues repères pré-imprimées

WIC - bagues ouvertes

WICO		
	RÉFÉRENCE	Article
A	WICO-A	561-00014
B	WICO-B	561-00024
C	WICO-C	561-00034
D	WICO-D	561-00044
E	WICO-E	561-00054
F	WICO-F	561-00064
G	WICO-G	561-00074
H	WICO-H	561-00084
I	WICO-I	561-00094
J	WICO-J	561-00104
K	WICO-K	561-00114
L	WICO-L	561-00124
M	WICO-M	561-00134
N	WICO-N	561-00144
O	WICO-O	561-00154
P	WICO-P	561-00164
Q	WICO-Q	561-00174
R	WICO-R	561-00184
S	WICO-S	561-00194
T	WICO-T	561-00204
U	WICO-U	561-00214
V	WICO-V	561-00224
W	WICO-W	561-00234
X	WICO-X	561-00244
Y	WICO-Y	561-00254
Z	WICO-Z	561-00264

WICO		
	RÉFÉRENCE	Article
0	WICO-0	561-00604
1	WICO-1	561-00614
2	WICO-2	561-00624
3	WICO-3	561-00634
4	WICO-4	561-00644
5	WICO-5	561-00654
6	WICO-6	561-00664
7	WICO-7	561-00674
8	WICO-8	561-00684
9	WICO-9	561-00694
0-9	WICO-0-9	561-00101
+	WICO-+	561-00704
-	WICO--	561-00714
/	WICO-/	561-00724
⏚	WICO, ⏚	561-00734
.	WICO.	561-00744
↻	WICO-↻	561-00764
L1	WICO-L1	561-00314
L2	WICO-L2	561-00324
L3	WICO-L3	561-00334
PE	WICO-PE	561-00344
~	WICO-AC	561-10000
=	WICO-DC	561-10004

WICO		
	RÉFÉRENCE	Article
A E L N R S T + - ⏚	WICO-A, E, L, N, R, S, T, +, -, ⏚	561-00994
B C U V W P D F I M	WICO-B, C, U, V, W, P, D, F, I, M	561-00005
G H Y Z O Q J K X L	WICO-G, H, Y, Z, O, Q, J, K, X, L	561-00003
- / - ⏚ + - ~ = *	WICO-SIGN	561-00004
L1 L2 L3 L3 N N ⏚	WICO-L1, L2, L3, N, ⏚	561-00303
0	WICO-0	561-00600
1	WICO-1	561-00611
2	WICO-2	561-00622
3	WICO-3	561-00633
4	WICO-4	561-00644
5	WICO-5	561-00655
6	WICO-6	561-00666
7	WICO-7	561-00677
8	WICO-8	561-00688
9	WICO-9	561-00699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	WICO-0-9	561-00100
+	WICO-+	561-00702
-	WICO--	561-00716
⏚	WICO, ⏚	561-00735
⏚	WICO, ⏚	561-00739
↻	WICO-↻	561-00769



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.

Bagues repères pré-imprimées

WIC - bagues ouvertes

WIC0		
	RÉFÉRENCE	Article
	WIC0-L1	561-00310
	WIC0-L1	561-00311
	WIC0-L2	561-00320
	WIC0-L2	561-00322
	WIC0-L2	561-00325
	WIC0-L3	561-00332
	WIC0-L3	561-00336
	WIC0-L3	561-00338
	WIC0-PE	561-00349
	WIC0-N	561-00140
	WIC0-N	561-00146
	WIC0-N	561-00149
	WIC0-L1, L2, L3, N, \perp	561-00300
	WIC0-L1, L2, L3, N, \perp	561-00301
	WIC0-L1, L2, L3, N, \perp	561-00302
	WIC0-BLACK	561-00750
	WIC0-BROWN	561-00751
	WIC0-RED	561-00752
	WIC0-ORANGE	561-00753
	WIC0-YELLOW	561-00754
	WIC0-GREEN	561-00755
	WIC0-BLUE	561-00756
	WIC0-VIOLET	561-00757
	WIC0-GREY	561-00758
	WIC0-WHITE	561-00759

WIC1		
	RÉFÉRENCE	Article
	WIC1-A	561-01014
	WIC1-B	561-01024
	WIC1-C	561-01034
	WIC1-D	561-01044
	WIC1-E	561-01054
	WIC1-F	561-01064
	WIC1-G	561-01074
	WIC1-H	561-01084
	WIC1-I	561-01094
	WIC1-J	561-01104
	WIC1-K	561-01114
	WIC1-L	561-01124
	WIC1-M	561-01134
	WIC1-N	561-01144
	WIC1-O	561-01154
	WIC1-P	561-01164
	WIC1-Q	561-01174
	WIC1-R	561-01184
	WIC1-S	561-01194
	WIC1-T	561-01204
	WIC1-U	561-01214
	WIC1-V	561-01224
	WIC1-W	561-01234
	WIC1-X	561-01244
	WIC1-Y	561-01254
	WIC1-Z	561-01264

WIC1		
	RÉFÉRENCE	Article
	WIC1-0	561-01604
	WIC1-1	561-01614
	WIC1-2	561-01624
	WIC1-3	561-01634
	WIC1-4	561-01644
	WIC1-5	561-01654
	WIC1-6	561-01664
	WIC1-7	561-01674
	WIC1-8	561-01684
	WIC1-9	561-01694
	WIC1-0-9	561-01101
	WIC1-+	561-01704
	WIC1--	561-01714
	WIC1-/	561-01724
	WIC1, \perp	561-01734
	WIC1-.	561-01744
	WIC1-↵	561-01764
	WIC1-L1	561-01314
	WIC1-L2	561-01324
	WIC1-L3	561-01334
	WIC1-PE	561-01344
	WIC1-AC	561-01000
	WIC1-DC	561-01001
	WIC1-A, E, L, N, R, S, T, +, -, ·, \perp	561-01994
	WIC1-SIGN	561-01004
	WIC1-L1, L2, L3, N, \perp	561-01303



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Bagues repères pré-imprimées

WIC - bagues ouvertes

WIC1		
	RÉFÉRENCE	Article
0	WIC1-0	561-01600
1	WIC1-1	561-01611
2	WIC1-2	561-01622
3	WIC1-3	561-01633
4	WIC1-4	561-01644
5	WIC1-5	561-01655
6	WIC1-6	561-01666
7	WIC1-7	561-01677
8	WIC1-8	561-01688
9	WIC1-9	561-01699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	WIC1-0-9	561-01100

WIC1		
	RÉFÉRENCE	Article
+	WIC1-+	561-01702
-	WIC1--	561-01716
⊥	WIC1, ⊥	561-01735
⊥	WIC1, ⊥	561-01739
L1	WIC1-L1	561-01310
L1	WIC1-L1	561-01311
L2	WIC1-L2	561-01320
L2	WIC1-L2	561-01322
L2	WIC1-L2	561-01325
L3	WIC1-L3	561-01332
L3	WIC1-L3	561-01336
L3	WIC1-L3	561-01338
PE	WIC1-PE	561-01349
N	WIC1-N	561-01146
N	WIC1-N	561-01140
N	WIC1-N	561-01149
L1 L1 L2 L2 L3 L3 N N ⊥ ⊥	WIC1- L1,L2,L3,N, ⊥	561-01300
L1 L1 L2 L2 L3 L3 N N ⊥ ⊥	WIC1- L1,L2,L3,N, ⊥	561-01301
L1 L1 L2 L2 L3 L3 N N ⊥ ⊥	WIC1- L1,L2,L3,N, ⊥	561-01302

WIC1		
	RÉFÉRENCE	Article
■	WIC1-BLACK	561-01750
■	WIC1-BROWN	561-01751
■	WIC1-RED	561-01752
■	WIC1-ORANGE	561-01753
■	WIC1-YELLOW	561-01754
■	WIC1-GREEN	561-01755
■	WIC1-BLUE	561-01756
■	WIC1-VIOLET	561-01757
■	WIC1-GREY	561-01758
□	WIC1-WHITE	561-01759



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.

Bagues repères pré-imprimées

WIC - bagues ouvertes

WIC2		
	RÉFÉRENCE	Article
A	WIC2-A	561-02014
B	WIC2-B	561-02024
C	WIC2-C	561-02034
D	WIC2-D	561-02044
E	WIC2-E	561-02054
F	WIC2-F	561-02064
G	WIC2-G	561-02074
H	WIC2-H	561-02084
I	WIC2-I	561-02094
J	WIC2-J	561-02104
K	WIC2-K	561-02114
L	WIC2-L	561-02124
M	WIC2-M	561-02134
N	WIC2-N	561-02144
O	WIC2-O	561-02154
P	WIC2-P	561-02164
Q	WIC2-Q	561-02174
R	WIC2-R	561-02184
S	WIC2-S	561-02194
T	WIC2-T	561-02204
U	WIC2-U	561-02214
V	WIC2-V	561-02224
W	WIC2-W	561-02234
X	WIC2-X	561-02244
Y	WIC2-Y	561-02254
Z	WIC2-Z	561-02264

WIC2		
	RÉFÉRENCE	Article
0	WIC2-0	561-02604
1	WIC2-1	561-02614
2	WIC2-2	561-02624
3	WIC2-3	561-02634
4	WIC2-4	561-02644
5	WIC2-5	561-02654
6	WIC2-6	561-02664
7	WIC2-7	561-02674
8	WIC2-8	561-02684
9	WIC2-9	561-02694
0-9	WIC2-0-9	561-02101
+	WIC2-+	561-02704
-	WIC2--	561-02714
/	WIC2-/	561-02724
⏚	WIC2, ⏚	561-02734
.	WIC2.	561-02744
↙	WIC2-↙	561-02764
L1	WIC2-L1	561-02314
L2	WIC2-L2	561-02324
L3	WIC2-L3	561-02334
PE	WIC2-PE	561-02344
~	WIC2-AC	561-02000
=	WIC2-DC	561-02001
A E L N R S T + - ⏚	WIC2- A,E,L,N,R, S,T,+, -, ⏚	561-02994
. / = ⏚ + ~ = *	WIC2-SIGN	561-02004
L1 L2 L3 L3 L3 N N ⏚ ⏚	WIC2- L1,L2, L3,N, ⏚	561-02303

WIC2		
	RÉFÉRENCE	Article
0	WIC2-0	561-02600
1	WIC2-1	561-02611
2	WIC2-2	561-02622
3	WIC2-3	561-02633
4	WIC2-4	561-02644
5	WIC2-5	561-02655
6	WIC2-6	561-02666
7	WIC2-7	561-02677
8	WIC2-8	561-02688
9	WIC2-9	561-02699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	WIC2-0-9	561-02100



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Bagues repères pré-imprimées

WIC - bagues ouvertes

WIC2		
	RÉFÉRENCE	Article
	WIC2-+	561-02702
	WIC2--	561-02716
	WIC2, ⊥	561-02735
	WIC2-⊥	561-02739
	WIC2-L1	561-02310
	WIC2-L1	561-02311
	WIC2-L2	561-02320
	WIC2-L2	561-02322
	WIC2-L2	561-02325
	WIC2-L3	561-02332
	WIC2-L3	561-02336
	WIC2-L3	561-02338
	WIC2-PE	561-02349
	WIC2-N	561-02146
	WIC2-N	561-02140
	WIC2-N	561-02149
	WIC2- L1, L2, L3, N, ⊥	561-02300
	WIC2- L1, L2, L3, N, ⊥	561-02301
	WIC2- L1, L2, L3, N, ⊥	561-02302

WIC2		
	RÉFÉRENCE	Article
	WIC2-BLACK	561-02750
	WIC2-BROWN	561-02751
	WIC2-RED	561-02752
	WIC2-ORANGE	561-02753
	WIC2-YELLOW	561-02754
	WIC2-GREEN	561-02755
	WIC2-BLUE	561-02756
	WIC2-VIOLET	561-02757
	WIC2-GREY	561-02758
	WIC2-WHITE	561-02759



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.

Bagues repères pré-imprimées

WIC - bagues ouvertes

WIC3		
	RÉFÉRENCE	Article
A	WIC3-A	561-03014
B	WIC3-B	561-03024
C	WIC3-C	561-03034
D	WIC3-D	561-03044
E	WIC3-E	561-03054
F	WIC3-F	561-03064
G	WIC3-G	561-03074
H	WIC3-H	561-03084
I	WIC3-I	561-03094
J	WIC3-J	561-03104
K	WIC3-K	561-03114
L	WIC3-L	561-03124
M	WIC3-M	561-03134
N	WIC3-N	561-03144
O	WIC3-O	561-03154
P	WIC3-P	561-03164
Q	WIC3-Q	561-03174
R	WIC3-R	561-03184
S	WIC3-S	561-03194
T	WIC3-T	561-03204
U	WIC3-U	561-03214
V	WIC3-V	561-03224
W	WIC3-W	561-03234
X	WIC3-X	561-03244
Y	WIC3-Y	561-03254
Z	WIC3-Z	561-03264

WIC3		
	RÉFÉRENCE	Article
0	WIC3-0	561-03604
1	WIC3-1	561-03614
2	WIC3-2	561-03624
3	WIC3-3	561-03634
4	WIC3-4	561-03644
5	WIC3-5	561-03654
6	WIC3-6	561-03664
7	WIC3-7	561-03674
8	WIC3-8	561-03684
9	WIC3-9	561-03694
0-9	WIC3-0-9	561-03101
+	WIC3-+	561-03704
-	WIC3--	561-03714
/	WIC3-/	561-03724
⏚	WIC3, ⏚	561-03734
.	WIC3.	561-03744
↵	WIC3-↵	561-03764
L1	WIC3-L1	561-03314
L2	WIC3-L2	561-03324
L3	WIC3-L3	561-03334
PE	WIC3-PE	561-03344
~	WIC3-AC	561-03000
=	WIC3-DC	561-03001

WIC3		
	RÉFÉRENCE	Article
A E L N R S T + - ⏚	WIC3-A, E, L, N, R, S, T, +, -, ⏚	561-03994
/ - ⏚ + - ~ = *	WIC3-SIGN	561-03004
L1 L2 L3 L1 L2 L3 ⏚	WIC3-L1, L2, L3, N, ⏚	561-03303
0	WIC3-0	561-03600
1	WIC3-1	561-03611
2	WIC3-2	561-03622
3	WIC3-3	561-03633
4	WIC3-4	561-03644
5	WIC3-5	561-03655
6	WIC3-6	561-03666
7	WIC3-7	561-03677
8	WIC3-8	561-03688
9	WIC3-9	561-03699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	WIC3-0-9	561-03100





Bagues repères pré-imprimées

WIC - bagues ouvertes

WIC3		
	RÉFÉRENCE	Article
	WIC3-+	561-03702
	WIC3--	561-03716
	WIC3, ⊥	561-03735
	WIC3, ⊥	561-03739
	WIC3-L1	561-03310
	WIC3-L1	561-03311
	WIC3-L2	561-03320
	WIC3-L2	561-03322
	WIC3-L2	561-03325
	WIC3-L3	561-03332
	WIC3-L3	561-03336
	WIC3-L3	561-03338
	WIC3-PE	561-03349
	WIC3-N	561-03146
	WIC3-N	561-03140
	WIC3-N	561-03149
	WIC3- L1, L2, L3, N, ⊥	561-03300
	WIC3- L1, L2, L3, N, ⊥	561-03301
	WIC3- L1, L2, L3, N, ⊥	561-03302

WIC3		
	RÉFÉRENCE	Article
	WIC3-BLACK	561-03750
	WIC3-BROWN	561-03751
	WIC3-RED	561-03752
	WIC3-ORANGE	561-03753
	WIC3-YELLOW	561-03754
	WIC3-GREEN	561-03755
	WIC3-BLUE	561-03756
	WIC3-VIOLET	561-03757
	WIC3-GREY	561-03758
	WIC3-WHITE	561-03759



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.