

MONITEUR IPS MOBILEJOY-VIEW 13

MONITEUR IPS MOBILE AVEC RÉOLUTION FULL HD ULTRA
NETTE POUR UNE EXPÉRIENCE VISUELLE DE PREMIER ORDRE

JOY-IT

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

- ✓ Écran portable IPS avec résolution Full HD
- ✓ écran tactile à 10 points
- ✓ Conception ultra-mince avec stéréo intégrée intervenants
- ✓ Boîtier robuste en aluminium
- ✓ Idéal pour travailler et voyager
- ✓ Solution à câble unique : configuration simple des appareils compatibles via un seul port USB-C
- ✓ Prise audio supplémentaire pour brancher un casque ou des haut-parleurs



Le Joy-View est le compagnon idéal pour toutes les utilisations, que ce soit au travail ou en déplacement. Avec son écran IPS portable et sa résolution Full HD ultra nette, il vous offre une expérience d'image brillante qui affiche votre contenu avec des couleurs vives et une clarté impressionnante. L'écran tactile à 10 points garantit un fonctionnement intuitif et ouvre la voie à une toute nouvelle façon d'interagir, idéal pour les travaux créatifs.

Grâce à son design ultra-mince et au son stéréo intégré, le Joy-View s'intègre parfaitement à tous les environnements. Son boîtier robuste en aluminium le rend non seulement élégant, mais aussi durable pour une utilisation en déplacement. Grâce à la solution à câble unique via USB-C, vous pouvez connecter votre ordinateur portable, votre smartphone ou d'autres appareils compatibles simplement et facilement - l'alimentation électrique et la transmission des images passent par un seul câble.

En outre, le port mini HDMI offre une plus grande flexibilité pour connecter votre console de jeux ou d'autres appareils.

L'étui intelligent fourni protège efficacement le Joy-View pendant le transport et sert également de support stable pour que votre écran soit toujours en sécurité et prêt à l'emploi. La prise audio supplémentaire vous permet de brancher un casque ou des haut-parleurs externes pour créer une expérience audiovisuelle parfaite.

Qu'il s'agisse d'un second écran pour votre PC ou d'un écran mobile, le Joy-View transforme votre smartphone en un ordinateur portable puissant en un rien de temps - sans équipement supplémentaire coûteux. Grâce à sa flexibilité et à ses fonctionnalités de premier ordre, le Joy-View offre une expérience utilisateur incomparable. Restez mobile et productif à tout moment, sans compromis.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Résolution	1920 x 1080
Taille de l'écran	13,3" (33,78 cm)
Entrées	Mini HDMI, Type-C, entrée d'alimentation
Sorties	3.prise jack 5 mm
Alimentation électrique	USB Type-C PD 5 - 20 V (solution à câble unique), USB Type-C (solution à deux câbles)
Classe d'efficacité énergétique	Classe A
Logement	Alliage d'aluminium
Mallette intelligente	L'étui intelligent inclus dans la livraison sert à la fois de protection et de support pliable

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Taux de rafraîchissement	60 Hz
Contraste	800:1
Luminosité	300 nit
Type d'écran	ÉCRAN LCD TFT IPS
Rétro-éclairage	Rétro-éclairage LED
Couleurs	16.7 millions de couleurs, NTSC 72%, sRGB jusqu'à 100%
Rapport d'aspect	16:9
Angle de vue	178°
Intervenants	Haut-parleur stéréo 8Ω2W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Article no.	JT-View13
Articles expédiés	Écran Joy-View, Smart Case, câble HDMI vers miniHDMI de 1,5 m, câble USB-A vers USB-C de 1 m, câble USB Type-C vers USB Type-C de 1 m, adaptateur d'alimentation, adaptateur HDMI vers miniH- DMI, chiffon de nettoyage
EAN	4250236818887
Numéro du tarif douanier	8473302000

