



# 2476TX1W

N° d'article: 2476TX1W

Pince coupante diagonale



Sa tête effilée permet de travailler à des endroits difficilement accessibles sans réduction de la capacité de coupe



Modèle de la série 2400 MagicSense



W : dispositif de sécurité de retenue de fil Ce dispositif de sécurité pour pinces coupantes de côté retient les petits fils coupés. Disponibles pour les pinces des séries 500, 600, 2400 & 2600. Pour commander, ajouter le suffixe "W", par ex. 595EW



source images

## La coupe parfaite - coupe puissante, nette et précise - à chaque fois

La Weller Erem Series 2400 Magic Sense est une gamme de pinces coupantes de précision de taille moyenne, qui combine solidité, visibilité et accessibilité. Des têtes de nombreuses formes pour un travail de précision dans les zones difficiles d'accès. La forme ergonomique optimisée de la Series 2400 MagicSense préserve les mains de la fatigue. Ces pinces coupantes sont conçues avec des bords coupants améliorés, trempés par induction jusqu'à 64-65 HRC, pour une très longue durée de vie. Les bords coupants sont constitués d'un acier spécial pour les outils. Ces pinces coupantes présentent une surface non-réfléchissante et elles sont antistatiques et réaffûtables.

## LA COUPE PARFAITE

Coupe puissante, nette et précise - à chaque fois

**+ Précision**  
Faites l'expérience de coupes précises avec le joint à vis de haute précision qui permet une action en douceur sans chevauchement des mâchoires

**+ Qualité**  
Une qualité suisse sans compromis conçue pour être solide, durable et affûtée

**+ Solide et tranchant**  
Couteaux fabriqués à la main pour une résistance et une netteté supérieures

**+ 1 million de mouvements:**  
La conception Magic Spring™ permet une durabilité maximale avec des mouvements de force de ressort constants

**+ Confort, sécurité et adhérence**  
Les poignées ergonomiques offrent un plus grand confort et une prise en main reposante avec la technologie d'arrêt en ouverture maximale

**ESD Safe**  
Fabriqué à partir d'une matière ESD pour éviter d'endommager les composants sensibles

**Swiss Made**

weller-tools.com **Weller**  
Erem





**Technical Data**

Longueur mm	128
Longueur des arêtes de coupe mm	10
Largeur de tête mm	11
Épaisseur de tête mm	6
Longueur de tête mm	18.5
Capacité de coupe max. - fil dur mm	Ø 0,4
Poids en oz	2.617
Longueur des arêtes de coupe pouces	0.394
Largeur de tête pouces	0.433
Épaisseur de tête pouces	0.236
Longueur de tête pouces	0.728
sécurité antistatique	on
Découpe	Sans chanfrein
Capacité de coupe max. - fil de dureté moyenne mm	Ø 0,5
Capacité de coupe max. - fil de cuivre mm	Ø 1,0
Longueur pouces	5.039
Poids en g	74.2
Applications Erem	Microélectronique