



CA 1730

Télémètre laser



Précis, simple et rapide !

- Mesure de distance jusqu'à 60 mètres
- Surface / Volume / Addition / Soustraction
Calcul de hauteur et mode de mesure en continu
- Afficheur 4 lignes rétroéclairé
- Mémoire avec historique de 20 données
- Réglette pour mesure déportée



Toutes les mesures d'espaces avec précision et simplicité

Construction, rénovation, aménagement intérieur ou extérieur, dans les secteurs du domestique, du tertiaire, le CA 1730 permet de réaliser toutes les mesures de distance jusqu'à 60 m. Compact, il tient dans la main et se manipule aisément. Son afficheur rétroéclairé offre une bonne lisibilité quel que soit l'éclairage ambiant.

Mesure de surface ou de volume, et aussi de multiples fonctions s'offrent à l'utilisateur : addition, soustraction, mémorisation...

CA 1730 Télémètre	
Plage de mesure	0,2 ~ 60 mètres
Précision	$\pm 2 \text{ mm} + 5 \times 10^{-5}$ Distance
Mesure de surface & volume	Oui
Addition/Soustraction	Oui
Mesure simple	Oui
Mesure en continu	Oui
Affichage	Sur 4 lignes avec rétroéclairage
Signal sonore	Oui
Mémoire	Historique de 20 données
Unités	m / in / ft / ft+in
Alimentation	
Type	Type AAA 2 x 1,5 V
Autonomie	Environ 5 000 mesures
Auto extinction	Extinction automatique du LASER (30 secondes) Extinction automatique de l'appareil (180 secondes)
Caractéristiques physiques	
Dimensions / Masse	115 x 52 x 32 mm / 118 g
Protection	IP54
Domaine de fonctionnement	Température : de 0 à +40 °C sans condensation Stockage : -10 °C à +60 °C
Conformités	Conformité selon les normes IEC/EN 61326-1 ou BS EN 61326-1 et IEC/EN 61010-1 et BS EN 61010-1 Norme de sécurité de LASER : IEC 60825-1 LASER : Classe II Longueur d'onde de LASER : 630 nm ~ 670 nm - Puissance < 1 mW
Garantie	2 ans



ÉTAT DE LIVRAISON STANDARD :

Appareil livré en boîte carton avec sacoche, 2 piles de type AAA, notice de fonctionnement 5 langues et attestation de vérification.

POUR COMMANDER :

CA 1730 Télémètre **P01651730**

FRANCE
Chauvin Arnoux
 12 - 16 rue Sarah Bernhardt
 92600 Asnières-sur-Seine
 Tél : +33 1 44 85 44 85
 Fax : +33 1 46 27 73 89
 info@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.fr/com

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
 12 - 16 rue Sarah Bernhardt
 92600 Asnières-sur-Seine - FRANCE
 Tél : +33 1 44 85 44 38
 Fax : +33 1 46 27 95 59
 export@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.com

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
 Moosacherstrasse 15
 8804 AU / ZH
 Tél : +41 44 727 75 55
 Fax : +41 44 727 75 56
 info@chauvin-arnoux.ch
 www.chauvin-arnoux.ch

CHAUVIN
ARNOUX
 GROUP