




KIT TAPIS DE SOUDAGE DE TABLE ANTISTATIQUE ESD PREMIUM AVEC BRACELET ET CÂBLE SPIRALÉ

N° de commande : T0051403799

Le kit antistatique ESD Weller Premium est composé d'un tapis de soudage de table ainsi que d'un bracelet ESD et d'un câble spiralé de 2,4 m. Le tapis de soudage est résistant à la chaleur et à la soudure et possède une surface antireflet ainsi que deux boutons-pression de 10 mm et est équipé d'angles arrondis. Le bracelet ESD est extrêmement confortable à porter, même sur une longue période, il est lavable, antibactérien et présente une conductivité élevée grâce à l'argent et aux fibres de carbone intégrés. Il garantit la dissipation des charges électriques et le traitement approprié des composants électroniques sensibles. La longueur du câble spiralé est de 2,4 m.

KEY FEATURES

- > KIT COMPOSÉ D'UN TAPIS DE SOUDAGE ET D'UN BRACELET DE MISE À LA TERRE ANTISTATIQUE (BRACELET + CÂBLE SPIRALÉ DE 2,4 M)
- > INCL. DEUX CONNECTEURS À CLIPS DE 10 MM
- > RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES ET À L'HUILE
- > CONFORME À LA DIRECTIVE ROHS
- > TAPIS DE TABLE ESD BI-COUCHES (DISSIPATIVE / CONDUCTIVE) 
- > TAILLE 600 MM X 900 MM
- > RÉSISTANT À LA CHALEUR ET À LA SOUDURE
- > DURABLEMENT ÉLASTIQUE, RÉSISTANT À L'ABRASION ET CONFORTABLE
- > SURFACE ANTIREFLET FACILITANT LE TRAVAIL
- > RÉSISTANCE DE DÉCHARGE TYPIQUE $10^6 - 10^8$ OHMS



KIT COMPOSÉ D'UN TAPIS DE SOUDAGE ET D'UN BRACELET DE MISE À LA TERRE ANTISTATIQUE (BRACELET + CÂBLE SPIRALÉ DE 2,4 M)

GRANDE SURFACE DE TRAVAIL

600 mm x 900 mm

ADAPTÉ AUX DROITIERS ET AUX GAUCHERS

Comprend deux connecteurs à pression de 10 mm

DURABLE

Durablement élastique, résistant à l'abrasion et confortable

PROTECTION OCULAIRE

La surface antireflet facilite le travail

UNE RÉSISTANCE DE SAIGNÉE

10⁶ à 10⁸ ohms



RÉSISTANT

Résiste à la chaleur, au soudage, aux produits chimiques et à l'huile

TESTÉ

conforme aux normes RoHS




ESD

Tapis double couche (dissipatrice / conductrice)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ANTISTATIQUE		
POIDS IN G / OZ	1600 / 56.438	
DIMENSIONS	Largeur en mm / in	900 / 35.4331
	Profondeur en mm / in	600 / 23.622
	Épaisseur en mm / in	2 / 0.0787
BRACELET ANTISTATIQUE ESD		
BRACELET ET CORDON EN SPIRALE	BGI 818	
CORDON EN SPIRALE	2.4m	



weller-tools.com

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2022 | Specifications subject to change without notice.



N° de commande : T0051403799