SAUTER **FS 2-10KRY1**

Kit prêt à l'emploi composé d'un dynamomètre Premium FS 2 et d'un capteur de force CR 1000-1Y1 pour les mesures de traction et de compression



Catégorie	
Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de force
Groupe de produit	Set de dynamomètre
Famille de produits	FS RY1

Système de mesure	
Plage de mesure force [Max] (N)	10 kN
Lecture force [d] (N)	2 N
Tête de mesure fréquence de mesure	1000 Hz
Directions de force	traction compression
Unité préréglée	N
Nombre de plateformes / canaux	2

Écran	
Écran type	TFT, couleur
Écran résolution	320×480
Langues de l'interface utilisateur	Allemand Anglais Français Espagnol Italien

Forme de construction	
Dimensions cellule de mesure (cylindrique)	105×37 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	plastique
Montage - évacuation des forces	8 × trou de passage Ø 6,5 mm
Montage - Application de la force	Trou fileté M16 × 1,5

Fonctions	
Protection IP - capteur de charge	IP68
Fonction Peak	✓
Fonction mémoire	✓
Fonction statistique	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	sélectionnable

Interface	
Interfaces	USB-Device

Alimentation en énergie	
Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable)
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	5 V, 1 A
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	USB C
Type de pile/accu	Li-Ion
Connexion de la batterie	Connecteur de baignoire 2 pôles
Pile capacité	2.400 mAh
Pile tension	3,7 V
Nombre de cellules de pile	1
Pile – Structure/forme	Assemblage indissociable de cellules (pack)
Capacité de la pile (Wh)	8,88 Wh
Pile – Teneur en lithium	720 mg
Batterie	3,7V, 2400mAh
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	5 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	8 h
Batterie temps de chargement	8 h
Pile/batterie connectée	connexion électrique fixe, non isolée

SAUTER **FS 2-10KRY1**

Kit prêt à l'emploi composé d'un dynamomètre Premium FS 2 et d'un capteur de force CR 1000-1Y1 pour les mesures de traction et de compression

Homologation	
Sigle CE	✓


Services	
Numéro d‘article pour étalonnage usine (force de traction)	961-164
Numéro d‘article pour étalonnage usine (force de compression)	961-264
Numéro d‘article pour étalonnage usine (force de traction/force de compression)	961-364

Emballage & expédition	
Délais de livraison	3 d
Dimensions emballage (L×P×H)	410×270×240 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,0 kg
Poids brut env.	3,0 kg
Poids d’expédition	5,3 kg

Informations sur le produit	
GTIN/Numéro EAN	4045761358409
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

