



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Installationsanleitung Stative

KERN SXC, IXC


Typ

TSXC-A01-A
TIXC-A01-A
TIXC-A02-A

Version 1.0
2023-06
D



TSXC-A01-A_TIXC-A01-A_TIXC-A02-A-IA-d-2310



Stative

Version 1.0 2023-06

Installationsanleitung

Inhaltsverzeichnis


1	Technische Daten	3
1.1	Abmessungen	3
2	Lieferumfang	6
3	Installation.....	7

1 Technische Daten




KERN	TSXC-A01-A	TIXC-A01-A	TIXC-A02-A
Stativhöhe (mm)	330	330	600

1.1 Abmessungen




- Maße in mm
- Zeichnungen auf der nächsten Seite










Modelle mit 330 mm:



Modelle mit 600 mm:



2 Lieferumfang


 A Stativfuß 1 x	 B Stativrohr 1 x	 C Halter für Anzeigegerät 1 x
 S1 M6 x 16 4 x	 S2 Federscheibe 4 x	 S3 Unterlegscheibe 4 x
 S4 M6 x 12 1 x	 S5 M6 x 10 2 x	 S6 M5 x 16 3 x
 S7 M4 x 10 4 x		

3 Installation

Anbringen des Stativfußs an die Plattform:


1. Stativfuß **(A)** mittig über den Bohrungen auf der Seite der Plattform positionieren.
2. Zuerst die Federscheibe **(S2)** und dann die Unterlegscheibe **(S3)** auf die Schraube **(S1)** stecken (4 x).
3. Stativfuß festschrauben.

Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel einklemmen oder beschädigen.



Anbringen des Stativrohrs an den Stativfuß:

4. Schrauben **S4** und **S5** aus dem Stativrohr herausdrehen.
5. Stativrohr (**B**) in den Stativfuß stecken. Darauf achten, dass die Bohrung des Stativrohrs mit der Bohrung **S4** übereinstimmt.
6. Schrauben **S5** wieder eindrehen und mit Schraube **S4** das Stativrohr fixieren.



Anbringen des Anzeigegerätes an das Stativrohr:

7. Halter für das Anzeigegerät (**C**) in das Stativrohr stecken und mit den Schrauben **S6** befestigen.
8. Das Anzeigegerät mit den Schrauben **S7** am Halter für das Anzeigegerät befestigen.

