











Panneau Solaire Plug & Play 600W WiFi TX-271

Système solaire pour réduire votre consommation d'énergie, incl. WiFi et support

-  Plug and Play
-  Onduleur
-  Panneau solaire
-  Câble de connexion
-  Système sur réseau
-  Norme de sécurité élevée
-  Contrôle de l'énergie via une application
-  Support de fixation



- Installation simple : brancher, démarrer, économiser de l'énergie
- Comprend WiFi et le support TX-246
- Convient pour une fixation murale, au sol ou sur garde-corps
- Convient à la plupart des panneaux solaires avec cadre (épaisseur 35 mm)
- Données et alarmes en temps réel sur l'application S-Miles
- Acquisition de données sur la production d'énergie
- Micro-onduleur léger et compact
- Adapté à l'injection d'électricité dans le réseau domestique 230V
- Puissance d'alimentation maximale de l'onduleur 800W
- Idéal pour couvrir la charge de base pendant la journée dans votre maison
- Suivi MPP pour une alimentation optimale
- Conforme à la norme VDE

Caractéristiques techniques:

- Solarpanel: Monocrystalline**
- Connexion par câble: MC4
- Puissance maximale: 325W
- Tension de fonctionnement: 31,60V
- Courant de fonctionnement: 10,29A
- Rendement du module: 22,70%
- Tension maximale du système: 1000V
- Longueur de câble: module1=90cm / module2=90cm
- Température de fonctionnement: -40°C - +85°C
- Micro-onduleur 800W**
- Configuré jusqu'à 600W, mise à jour automatique après modification de la loi
- Puissance de sortie nominale: 800VA
- Courant de sortie nominal: 3,48A
- Tension de sortie nominale: 230V
- Température de fonctionnement: -40°C - +65°C
- Transmission: WLAN intégré
- Gamme de fréquences: 2.412 - 2.472GHz
- Puissance d'émission rayonnée: max. 18,4dBm/69,2mW

Poids (total) / Dimensions (Panneau solaire): 50kg / 155.5 x 103.8 x 3.5cm

Compatibilité: Application "S-Miles Installer": iOS 13.0 ou version supérieure; Android 10.0 ou version supérieure/ EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (10-2023)

Contenu de la livraison: 1x Micro-onduleur PV 800W, 2x Module solaire 325W, 1x Support TX-246 pour 2 panneaux solaires, 1x Câble de connexion 5m, 1x Manuel d'utilisation

Rendement:

Panneau solaire: Puissance
600 watts
Ø production d'électricité / an 570 kWh
Ø production d'électricité / jour 1,56 kWh

Garantie:

Panneau solaire
Garantie limitée de 25 ans pour une puissance de sortie de 80%
Garantie limitée de 10 ans pour une puissance de sortie de 90%
Garantie limitée de 10 ans sur les matériaux et la fabrication
Micro-onduleur
Garantie limitée de 12 ans (144mois)

Numéro d'article: 5118

