


ATEN UC8000 Podcast AI Audio Mixer MicLIVE 6-CH

Artikelnummer	14.01.7265
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	UC8000
EAN (Einzelstück)	4710469341250



MicLIVE™ ist ein KI-optimierter Audiomixer, der eine USB-Audioschnittstelle, einen Stimmeffektprozessor und Soundeffekt-Pads integriert. Der MicLIVE 6-CH ist eine All-in-One-Lösung, die für Podcasts, Talkshows, Livestreaming, Gottesdienste und Musikanwendungen maßgeschneidert ist.

Der MicLIVE 6-CH ist branchenweit der erste KI-optimierte Audiomixer für Podcasting, da er die SmartEQ-Technologie nutzt, um die Akustik für ein optimiertes Sprachaufnahmeerlebnis zu verbessern. Dieser Audio-Mixer, der Audio-Mischgeräte in ein kompaktes Stagebox-Gehäuse integriert, bietet bis zu 6-Kanal-Audio-Eingänge, einen integrierten DSP und AD/DA-Wandler, und er fügt Audio zu jedem USB-C-fähigen Laptop oder Tablet bis zu 24 Bit/96 kHz hinzu.

Um die Audiokreation der Benutzer zu verbessern, bietet der MicLIVE 6-CH die Möglichkeit, die Stimme des Benutzers mit 24 Voice FX-Programmen zu variieren, SmartEQ, Jingle-Pads, die bis zu 8 spezielle Audioeffekte speichern können, und die Auto-Ducking-Funktion. Darüber hinaus verfügt er über einen eingebauten Vorverstärker, der das Mikrofonsignal verstärkt, und eine Phantomspeisung (+48 V), die für den Anschluss von Kondensatormikrofonen geeignet ist.

- Das All-in-One-Design vereinfacht Audio-Mixing-Workflow für Podcasting - bis zu 6-Kanal-Audioeingänge
- Der branchenweit erste KI-optimierte Audiomixer - verbessert die Mikrofon-Audioqualität dank verbesserter akustischer Modelle
- Jingle Pads speichern bis zu 8 Soundeffekte, die aus Audioquellen von einem Computer, Mikrofon und anderen Audioeingängen angepasst werden können
- Enthält 24 Voice FX-Programme
- Die intuitive OnAir Audio-Software ermöglicht dem Benutzer die vollständige Kontrolle

über alle Parameter

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	Video-Aufzeichnung
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x AI Audio Mixer - MicLIVE™ 6-CH 1x USB-C Kabel 1x Gebrauchsanweisung
Netzanschluss	Kaltgeräte-Anschluss
Höhe	6.27 cm
Breite	18.09 mm
Tiefe	13.05 mm
Gewicht	0.42 kg
Verpackungshöhe	240 mm
Verpackungsbreite	100 mm
Verpackungstiefe	280 mm
Paketgewicht	0.739 kg