


Connect TC22™



EN Convert your Toslink audio signal into a digital Coaxial audio signal (or vice versa)

- Convert your digital Toslink audio signal into a digital Coaxial audio signal (or vice versa).
- Ideal if your Audio Source has a different audio digital output than your Audio Amplifier, for example.
- Two-way conversion; optical to coaxial or coaxial to optical.
- Amplifies the digital audio signal and thus extends the maximum cable length (optical/coaxial).
- Supports the most common 2 to 5.1 channel digital audio signals.
- The digital audio signal provided is simultaneously reproduced on both outputs (both Toslink and Coaxial).

DE Wandeln Sie Ihre Toslink Audiosignal zu einem digitalen Koaxial Audiosignal (oder andersherum)

- Konvertieren Sie Ihr digitales Toslink Audiosignal zu einem digitalen Koaxial Audiosignal (oder andersherum).
- Äußerst praktisch, wenn Ihre Tonquelle einen anderen digitalen Ausgang hat als beispielsweise Ihr Audioverstärker.
- Zweiweg-Konvertierung; von optisch auf koaxial oder von koaxial auf optisch.
- Verstärkt das digitale Audiosignal und verlängert damit die maximale Kabellänge (optisch/koaxial).
- Unterstützt die gängigsten 2 bis 5.1 Kanal Audiosignale.
- Das angebotene, digitale Audiosignal wird auf beiden Ausgängen (sowohl Toslink wie Koaxial) gleichzeitig wiedergegeben.

FR Convertissez vos signal audio numérique Toslink en un signal audio numérique Coaxial (ou vice versa)

- Convertissez votre signal audio numérique Toslink en un signal audio numérique Coaxial (ou vice versa).
- Idéal lorsque votre source audio a une autre sortie audio numérique que par exemple votre Amplificateur Audio.
- Conversion deux voies ; optique vers coaxial et coaxial vers optique.
- Amplifie le signal audio numérique et prolonge ainsi la longueur maximale du câble (optique/coaxial).
- Supporte la plupart des signaux audio numériques des canaux de 2 à 5.1.
- Le signal audio numérique fourni est affiché simultanément sur les deux sorties (Toslink et Coaxiale).

ES Transforma una señal de audio digital Toslink en una señal de audio digital Coaxial (o al revés)

- Transforma una señal de audio digital Toslink en una señal de audio digital Coaxial (o al revés).
- Perfecto cuando la Fuente de Audio tiene otro tipo de salida de audio digital que por ejemplo el Amplificador de Audio.
- Transformación bidireccional: de óptica en coaxial o de coaxial en óptica.
- Amplifica la señal de audio digital y prolonga de esta manera la longitud máxima del cable (óptico/coaxial).
- Soporta las señales de audio digital más comunes de 2 hasta 5.1 canales.
- La señal de audio digital provista se reproduce simultáneamente en las dos salidas (Toslink y Coaxial).

IT Convertite il segnale audio Toslink digitale ad un segnale audio coassiale digitale (o viceversa)

- Convertite il segnale audio Toslink digitale ad un segnale audio coassiale digitale (o viceversa).
- È ideale per una fonte audio con un'uscita audio digitale diversa da per esempio l'amplificatore audio.
- Conversione a due vie: ottico a coassiale o coassiale a ottico.
- Amplifica il segnale audio digitale e grazie a ciò allunga la massima lunghezza del cavo (ottico/coassiale).
- Supporta i più comuni segnali audio digitali da 2 a 5.1 canali.
- Il segnale audio digitale offerto è riprodotto contemporaneamente da ambedue le uscite (sia l'uscita Toslink che quella coassiale).

NL Converteer uw digitale Toslink audio signaal naar een digitaal Coaxiaal audio signaal (of andersom)

- Converteer uw digitale Toslink audio signaal naar een digitaal Coaxiaal audio signaal (of andersom).
- Ideaal wanneer uw audiobron een andere digitale audio uitgang heeft dan bijvoorbeeld uw Audio Versteker.
- Twee-weg conversie; optisch naar coaxiaal of coaxiaal naar optisch.
- Versterkt het digitale audio signaal en verlengt daarmee maximale kabel lengte (optisch/coaxiaal).
- Ondersteunt de meest voorkomende 2 tot 5.1 kanaals digitale audio signalen.
- Het aangeboden digitale audio signaal wordt op beide uitgangen (zowel Toslink als Coaxiaal) gelijktijdig weergegeven.

Technical data

Audio input	1x optical (Toslink), 1x coaxial (RCA)
Audio output	1x left/right stereo (RCA)
Supported Audio	2CH PCM to 5.1
Transfer Speed	16Mbps
External Power adapter Input	100-240VAC @ 50-60Hz
Output	5VDC @ 600mA
Dimensions (H x W x D)	80 x 51 x 23mm
Weight	45 g

Specifications may be modified without prior notice.

Connections



Set includes



1x Audio Converter



1x RCA to RCA audio Cable



1x Energy Saving Switched mode power supply



1x User manual
English, Deutsch, Français,
Español, Italiano, Nederlands

Order information

Connect TC22™	EU Version	Art. nr. 08129
	UK Version	Art. nr. 08130
Gift box	Size (LxWxH)	185x130x70mm