


# Zeitverzögerungsrelais Montage in Abzweig-/ Schalterdose


## Time Delay Relais for mounting in switch-boxes

538710

ZVR



ZVR/E



ZVR € L40 x H28 x T20mm

Nur externe Montage in der Abzweig- oder Schalterdose möglich. Für südliche Länder nicht geeignet. Only for external mounting in switch-boxes. Not for use southern countries.

**Schaltung anlaufverzögert:** Einschalten des Ventilators nach ca. 1 Min. Nachlaufzeit ca. 1-11 Min. je nach Einschaltzeit.

Switch on with power on delay: The fan will start up to approx. 1 min after power on. Hold time approx. 1-11 min - depends on power on time.

**Schaltung Sofortanlauf des Ventilators:** Einschalten des Ventilators sofort, erst nach ca. 1 Min. beginnt die Nachlaufzeit von ca. 1-11 Min. je nach Einschaltzeit. (2pol. Schalter erforderlich)

Immediate switch on: The fan starts immediately, the hold time starts after approx. 1 min for 1-11 min - depends on power on time.

ZVR/E € L40 x H28 x T20mm

**Schaltung Nachlaufzeit einstellbar:** Einschalten des Ventilators sofort, Nachlaufzeit entsprechend der im Relais eingestellten Dauer von 1-9 Min. Switch on with adjustable delay time: The fan starts immediately, the hold time depends on the adjusted time on the relais.

für Haus,  
Heim & Technik



**WALLAIR®**

**Nachlaufrelais  
NLR 10**

**Time delay  
relay NLR 10**

**Relais à retardement  
NLR 10**

**Nalooprelais  
NLR 10**

Abmessung  
Dimension  
Dimensions  
Afmetingen

Spannung  
Voltage  
Voltage  
Spanning

A

Frequenz

Frequenz  
Frequenz  
Frequenz

Schutzart

type of protection

Type de protection

beschuttingsoort

28x40x20

220-240V 6A 50-60 Hz

IP 44

Dipl.-Ing. I. Özpolat GmbH

Alter Weg 9-11  
64385 Reichelsheim

## Nachlaufrelais **NLR 10**

Art.-Nr.: 20100250

Schaltung:  
anlaufverzögert,  
Nachlaufzeit 1-11 Min.  
Einschaltung nach ca. 1 Min.  
Schaltung: Sofortanlauf,  
Nachlaufzeit 1-11 Min.

## Relais à retardement **NLR 10**

Art.-No.: 20100250

Circuit: démarrage retardé,  
temps de rotation après arrêt:  
1 – 11 min  
Démarrage après env. 1 min  
Circuit: démarrage immédiat,  
temps de rotation après arrêt:  
1 – 11 min

## Time delay relay **NLR 10**

Art.-No.: 20100250

configuration:  
retarded acceleration  
time,delay 1-11 min.  
Switching on after approx.1min  
configuration: immediate  
start, delay 1-11 min.

## Nalooprelais **NLR 10**

Art.-Nr. : 20100250

Schakeling:  
aanloopvertraging, nalooptijd:  
1 – 11 min  
Ingeschakeld na ca. 1 min  
Schakeling:  
onmiddellijke aanloop,  
nalooptijd: 1 – 11 min