

Benennung/Description

LED-Rundumsignalleuchte
LED Rotating Beacon

Artikel-Nummer
Material number
280 #X0 XX

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.


Bestell-Nr. / order no.

280 #20 55	24 V	DC	150 mA	ca. 514 g
280 #20 68	230 V	AC	140 mA	ca. 536 g



1 = RD 3 = YE

Andere Spannungen auf Anfrage / other voltages available on request



Elektrische Daten		Electrical specifications	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Einschaltstrom	max. 500 mA	Starting current	max. 500 mA
Lebensdauer	max. 50.000 h	Life duration	max. 50.000 h
Spannungsbereich	Spannung $\pm 10 \%$	Voltage range	Voltage $\pm 10 \%$
Stromaufnahme	Siehe Liste	Current consumption	See list
Tonart	Dauerton	Tone type	Continuous tone
Tonfrequenz	ca. 3kHz	Tone frequency	ca. 3kHz
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Anschluss	Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm ² feindrähtig	Connection	Screwable connection with wire protection max. 2,5mm ² fine stranded
Befestigung	Bodenmontage	Fixing	Base mounting
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Kabeleinführung	Gummiquetschnippel, Kabeldurchmesser 5-7mm	Cable entry	Rubber grommet, Cable diameter 5-7mm
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand	Protection rating	IP65 when mounted
Temperatur	-30° ... +50 °C	Temperature	-30° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, U _i = 250V; U _{imp} = 2.500V; oder nur mit SELV-Netzteil Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 3, U _i = 250V, U _{imp} = 2.500V; or only with SELV-Power supply Overvoltage category II
Werkstoff Gehäuse	PC/ABS-blend	Material housing	PC/ABS-blend
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U _{nom} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U _{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

