


## DATENBLATT-DATASHEET

Leitungstyp/ -type:

UL-approbierte Schlitze/ *approved control wire*  
Style 1061 AWG 18

Medi-Artikelnummer/ -article number: 122187..



**Aufbaubeschreibung/ construction:**

Leiter/ conductor: 7x0,40 mm  
Cu-verzinkt/ *tinned*  
Aderisolation/ *insulation*: SR-PVC nach/ *to AWM*  
Farbe/ *colour*: nach Kundenwunsch/ *optional*  
Aderdurchmesser/ *core diameter*: 1,80 +-0,10mm  
Wanddicke/ *wall thickness*: ca. 0,23mm  
Shore (A): 96 +-3

**elektrische und mechanische Werte/ electrical and mechanical data:**

Prüfspannung/ *testing voltage*: 1200V  
Betriebsspannung/ *nominal voltage*: max. 300V  
Temperaturbereich/ *temperature range*: + 80°C  
Isolationswiderstand/ *insulation resistance*: min. 200 MOhm x km bei/ *at* 20°C  
Leiterwiderstand/ *conductor resistance*: max. 21 Ohm / km bei/ *at* 20°C  
Flammwidrig/ *flameretardant to*: UL VW-1

**Approbation/ approbation:**

UL - Kennzeichnung durch Label/ *marking by labeling*  
RoHS 2002/95/EG konform/ *conformable*: Ja/ *yes*

(Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand:Änderungen behalten wir uns vor.)

Ersteller: R.Ramisch		Freigabe: Waldkraiburg, 06.09.2006			
Änderungsdatum:	04.05.2010				
Grund / Person:	de/en Hu				

**Hausanschrift:**  
MEDI Kabelhandels GmbH  
Geretsrieder Straße 18  
84478 Waldkraiburg  
  
Geschäftsführer: Hans Zacherl

**Kontakt:**  
Telefon: 08638 / 95 47-0  
Telefax: 08638 / 95 47-11  
e-mail: [info@medikabel.de](mailto:info@medikabel.de)  
Internet: [www.medikabel.de](http://www.medikabel.de)

**Banken:**  
Raiffeisenbank Waldkraiburg (BLZ 710 610 09) Kto. 14 14 704  
Postbank München (BLZ 700 100 80) Kto. 4651 06-800  
Commerzbank Waldkraiburg (BLZ 711 420 41) Kto. 6 328 769  
Ust-IdNr.: DE 129 263 702  
Handelsregister Traunstein: HRB-Nr.: 4923