

RC-00000002200 - Anbaugehäuse



1592574

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1592574>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Anbaugehäuse, Serie: RC, gerade, Schraubverriegelung, M23, Flachdichtung, 4x Ø2,7, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm, Wandstärke min.: 1 mm, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1240228

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1592574
Verpackungseinheit	40 Stück
Mindestbestellmenge	40 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRAFP
GTIN	4046356191623
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	26,56 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	26,44 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

RC-00000002200 - Anbaugehäuse



1592574

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1592574>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaugehäuse
Anwendung	Signal
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Serie	RC
Geschirmt	ja
Gewindeart	M23

Maße

Gehäuse

Flanschmaß	25 mm x 25 mm
------------	---------------

Materialangaben

Gehäusematerial	Drehteile: Kupfer-Zink Legierung (CuZn), Druckgussteile: Zink (GD-Zn)
Material Dicht- und O-Ring	FPM
Material Gehäuse	Metall

Steckverbinder

Bauform	gerade
---------	--------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 125 °C
Höhenlage	2000 m

Montage


Montage	4x Ø2,7
Wandstärke	> 1 mm



Zeichnungen

Diagramm



Maßzeichnung





Einbaumaße
Flachdichtung

RC-00000002200 - Anbaugehäuse



1592574

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1592574>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

RC-00000002200 - Anbaugehäuse

1592574

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1592574>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellereklärung unter "Downloads"

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de