



NES/J 250

Netzgerätestecker, lange, gerade Ausführung, mit Lötäugen

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. Temperaturbereich | -20 °C/+70 °C |
| 2. Werkstoffe | |
| Kontaktträger | PC |
| Kontakt | CuZn, vernickelt |
| Isolierung | ABS/PVC |
| Gehäuse | ABS |
| 3. Mechanische Daten | |
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
| Kontaktierung mit | Netzgerätekupplungen 1610 01, 1613 15, 1614 10, 1614 15, NEB/J 25, NEB/J 25 C, NEB/J 25 R, NEK/J 250 |
| 4. Elektrische Daten | |
| Strombelastbarkeit | 1 A |
| Nennspannung | 12 V DC |
| Prüfspannung | 500 V/60 s |
| Isolationswiderstand | ≥ 10 ⁸ Ω |

NES/J 250

Power supply plug, long, straight version, with solder eyes

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. Temperature range | -20 °C/+70 °C |
| 2. Materials | |
| Body | PC |
| Contact | CuZn, nickeled |
| Insulation | ABS/PVC |
| Housing | ABS |
| 3. Mechanical data | |
| Outer diameter | 5.5 mm |
| Inner diameter | 2.5 mm |
| Mating with | power supply sockets 1610 01, 1613 15, 1614 10, 1614 15, NEB/J 25, NEB/J 25 C, NEB/J 25 R, NEK/J 250 |
| 4. Electrical data | |
| Nominal power | 1 A |
| Nominal voltage | 12 V DC |
| Test voltage | 500 V/60 s |
| Insulation resistance | ≥ 10 ⁸ Ω |

NES/J 250

Connecteur mâle d'alimentation, version longue, droite, avec cosses à souder

| | |
|--|--|
| 1. Temperature range | -20 °C/+70 °C |
| 2. Materials | |
| Corps isolant | PC |
| Contact | CuZn, nickelé |
| Isolement | ABS/PVC |
| Boîtier | ABS |
| 3. Caractéristiques mécaniques | |
| Diamètre extérieur | 5,5 mm |
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
| Raccordement avec | connecteurs femelles d'alimentation 1610 01, 1613 15, 1614 10, 1614 15, NEB/J 25, NEB/J 25 C, NEB/J 25 R, NEK/J 250 |
| 4. Caractéristiques électriques | |
| Courant nominal | 1 A |
| Tension nominale | 12 V DC |
| Prüfspannung | 500 V/60 s |
| Résistance d'isolement | ≥ 10 ⁸ Ω |

| Bestellbezeichnung Designation Désignation | Polzahl Poles Pôles | Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage |
|--|---------------------------|---|
| NES/J 250 | 2 | 100 |

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
 Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
 Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique