

Stifte geschlitzt

Bei Polzahlen ≥ 6 wird die Verwendung von geschlitzten Stiften empfohlen, um die Steckkräfte zu begrenzen.

Split Pins

AMP recommends split pins with housings having positions ≥ 6 to reduce mating force.

Geschlitzte Stifte**Split Pins**

Leiterquerschnittsbereich Wire Size Range mm ² AWG	Isolier- \varnothing max. Insulation Dia. max. mm	L mm	Material und Oberfläche Material and Finish	Bestell-Nummern/Part Numbers		
				Bandausführung Strip Form	Einzelausführung Loose-Piece	Handzange Hand Tool
0,2-0,8 24-18	2,5	20,1	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	926886-1	926897-1	654148-1
			CuSn, verzinkt/Phosphor Bronze, tin plated	926886-3	926897-3	
			CuSn, vergoldet/Phosphor Bronze, gold plated	926886-6	926897-6	
0,5-2,1 20-14	3,3	20,1	CuZn, vergoldet/Brass gold plated	926886-7	926897-7	654149-1
			CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	926887-1	926898-1	
			CuSn, verzinkt/Phosphor Bronze, tin plated	926887-3	926898-3	
1,5-2,5 16-13	5,1	20,6	CuSn, vergoldet/Phosphor Bronze, gold plated	926887-6	926898-6	90299-1
			CuZn, vergoldet/Brass gold plated	926887-7	926898-7	
			CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	926899-1	926902-1	
			CuSn, verzinkt/Phosphor Bronze, tin plated	926899-3	926902-3	
			CuSn, vergoldet/Phosphor Bronze, gold plated	926899-6	926902-6	
			CuZn, vergoldet/Brass gold plated	926899-7	926902-7	

Sonderausführungen**Kontakte für Lackdrahtverbindung****Geschlitzter Stift**


Für Lackdraht- oder Schaltdraht-Verbinder (mit 5 AMPLIVAR-Serrations)

Best.-Nr. **926956-1**

Buchse

Für Lackdraht- oder Schaltdraht-Verbinder (mit 5 AMPLIVAR-Serrations)

Best.-Nr. **927945-1**

**Special Versions****Contacts for Magnet Wire Connection****Split Pins**

Also available for magnet wire or solid wire connection (version with five AMPLIVAR serrations).

Part No. **926956-1**

Socket

For magnet wire or solid wire connection (with five AMPLIVAR serrations).

Part No. **927945-1**

Querschnittsbereich Wire Size Range mm ² AWG	Isolier- \varnothing max. Insulation Dia. max. mm	L mm	Material und Oberfläche Material and Finish	Bestell-Nummer/Part Number Bandausführung Strip Form	Kontaktart Type of Contact
0,3-1,3 22-16	2,8	19,9	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	926956-1	geschlitzter Stift/Split Pin
0,3-1,3 22-16	2,8	19,3	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	927945-1	Buchse/Socket